



# AspiraVision Compact (35, 50 & 70 W) voor CDM - Het slimme elektronische VSA

## HID-AspiraVision Compact CDM

AspiraVision is het toonbeeld van uitmuntendheid op het gebied van technologie voor elektronische HID-VSA's: topklasse, compact, lichtgewicht en gemakkelijk te gebruiken, met extra functies voor optimale prestaties van 35, 50 en 70 W CDM-lampen. De onlangs toegevoegde schakelfunctie levert maximale flexibiliteit voor gebruikers door de keuze uit drie verschillende vermogens te integreren in één enkele driver.

### Voordelen

- SOFT START maakt installatie met minder stroomonderbrekers mogelijk; doorlusbedrading maakt snellere, economische installatie mogelijk
- Langere levensduur
- Driver kan met de ingebouwde schakelaar worden ingesteld op 35, 50 of 70 W, wat betekent dat het niet nodig is de driver te vervangen als de installatie in de toekomst lampen vereist met een hoger of lager vermogen

### Kenmerken

- SOFT START
- Doorlusfunctie (in onafhankelijke uitvoering)
- Verbeterde thermische prestaties
- Geringe elektromagnetische storing
- Spanningsvaldetectie

# HID-AspiraVision Compact CDM

## Toepassing

- Accent- en decoratieve verlichting voor winkels, openbare ruimten, lobby's en kantoren
- Alleen geschikt voor binnengebruik

## Versions





HID-AV C 70 /I CDM 220-240V  
BAERO



HID-AV C 35-70 /I CDM 220-240V  
50/60Hz

## Maatschets



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-AV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	34,5 mm	188 mm	170 mm	82,7 mm
HID-AV C 35-70 /I CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	34,7 mm	189,2 mm	170,7 mm	83,5 mm

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,5 mm	32,1 mm	110,0 mm	98,5 mm	75,0 mm	63,5 mm

### Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Ingangsspanning	220 tot 240 V

### Algemene informatie

Aantal lampen	1 stuk/eenheid
Lamptype	CDM

## Algemene informatie

## HID-AspiraVision Compact CDM

Order Code	Full Product Name	Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)
88522400	HID-AV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz	32
23310700	HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz	58

Order Code	Full Product Name	Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)
23312100	HID-AV C 35-70 /I CDM 220-240V 50/60Hz	58

### Mechanische eigenschappen en Behuizing

Order Code	Full Product Name	Behuizing
88522400	HID-AV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz	/I
23310700	HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz	/S

Order Code	Full Product Name	Behuizing
23312100	HID-AV C 35-70 /I CDM 220-240V 50/60Hz	/I

### Systeemeigenschappen

Order Code	Full Product Name	Lampvermogen op CDM	Gespecificeerd VSA/ lamp-vermogen
88522400	HID-AV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz	73 W	70 W
23310700	HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz	39-73 W	35-70 W

Order Code	Full Product Name	Lampvermogen op CDM	Gespecificeerd VSA/ lamp-vermogen
23312100	HID-AV C 35-70 /I CDM 220-240V 50/60Hz	39-73 W	35-70 W

