



PrimaVision SDW-TG (50 W et 100 W) pour CDM - Qualité élevée et excellentes performances

HID-PrimaVision SDW-TG

Appareillage électronique HID solide, léger et monobloc pour lampes SDW-TG (mini White SON) Appareillage électronique monobloc et léger pour lampes SDW-TG de 50 et 100 W (mini White SON)

Avantages

- La tolérance de puissance minimale de la lampe offre un rendement optimal
- Réduction des différences de couleur entre les lampes et diffusion lumineuse initiale
- Rendement indépendant de la tension du secteur

Fonctions

- Disponible en version standard (/S) pour une utilisation dans un luminaire, ou décharge de traction séparée pour une utilisation indépendante sur (faux) plafond
- Diffusion minimale de la puissance de la lampe
- Détection de la fin de vie de la lampe
- Températures Tambiante et Tboîtier élevées
- Durée de vie élevée de 40 000 heures

HID-PrimaVision SDW-TG



Application

- Éclairage de magasin, pour une ambiance chaleureuse (par exemple dans les magasins de meubles) et une belle mise en valeur des produits frais (par ex. dans les boucheries, boulangeries, fleuristes)
- Utilisation à l'intérieur uniquement

Versions



Schéma dimensionnel



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV 100 /S SDW-	4,5 mm	37,0	150,0	133,6	90,0	70,0
TG 220-240V		mm	mm	mm	mm	mm
50/60Hz						

Product	C1	C3	A1	A3	B1
HID-STRAIN RELIEF	30 mm	16 mm	40 mm	40 mm	62 mm

Caractéristiques générales

HID-PrimaVision SDW-TG

Order Code	Full Product Name	Nombre de produits		
		sur disjoncteur (16 A courbe B) (nom.)	Nombre de lampes	Type de lampe
53986130	HID-STRAIN RELIEF	-	-	-
88754900	HID-PV 100 /S SDW- TG 220-240V 50/60Hz	14	1 pièce/unité	SDW-TG

Caractéristiques électriques

Order Code	Full Product Name	Fréquence d'entrée	Tension d'entrée
53986130	HID-STRAIN RELIEF	-	-
88754900	HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz	50 à 60 Hz	220 à 240 V

Matériaux et finitions

Order Code	Full Product Name	Boîtier
53986130	HID-STRAIN RELIEF	-

Order Code	Full Product Name	Boîtier
88754900	HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz	/S

Caractéristiques systèmes

Order Code	Full Product Name	Puissance de ballast nominale
53986130	HID-STRAIN RELIEF	-

Order Code	Full Product Name	Puissance de ballast nominale
88754900	HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz	100 W

