



## Beschrijving:

### Oven buisvormig

Vacuüm- of gasgevulde lampen met ballon van helder glas.

#### Voordelen

- Bedrijfszekere werking bij gebruik in speciale lamphouders bij hoge oventemperaturen (tot 300°C)

#### Kenmerken

- Beschikbaar in buisvormige uitvoering
- Gespiraliseerd filament
- Lampvoet vervaardigd van hittebestendig soldeer, gasbinder en kit
- Universele brandstand

#### Toepassing

- Electriche en standaardovens, grills en soortgelijke ruimten met hoge werktemperaturen
- Geschikt voor specifieke ovenarmaturen in verschillende montageposities, als downlighter, zijverlichting en achterverlichting

#### Maatschets

Product	D (max)	C (max)
Appliance 15W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	22 mm	49 mm

