



Accessoires pour intégrer les systèmes aux luminaires

Accessoires Luminaires Gestion Locale

Les accessoires dédiés aux systèmes intégrés aux luminaires couvrent une gamme générale de produits pouvant être utilisés pour étendre les fonctionnalités et/ou simplifier l'intégration de nos systèmes aux luminaires.

Avantages

- Les accessoires basés sur le luminaire offrent la possibilité d'étendre la famille ActiLume
- Il s'agit d'accessoires tels que des clips, des caches, des bagues et des capteurs d'extension
- Les clips facilitent l'installation des capteurs qui peuvent ainsi être fixés par clip sur la lampe
- Les caches et les bagues servent à obtenir les mêmes dimensions extérieures dans toute la famille de capteurs et de capteurs d'extension ActiLume
- Facilité d'installation

Fonctions

- Les systèmes Philips ActiLume sont des systèmes de commande de l'éclairage DALI ou 1-10V conçus pour offrir un confort optimal et des économies d'énergie pouvant atteindre 75 % (en mode complètement automatique et lorsqu'ils sont utilisés avec les ballasts Philips HF-Regulator Touch et DALI ou des ballasts 1-10V).

Application

- Les accessoires sont dédiés à tous les systèmes Actilume utilisés dans les applications tertiaires, des bureaux individuels/paysagers aux petites salles de réunion, en passant par les circulations ou les sanitaires.

Accessoires Luminaire Gestion Locale


Versions



LRM8120/05 Lum Bas Ind Ext
Sensor H513 N



Schéma dimensionnel



Product

LRM8119/00 Lum Based Ext Sensor 100cm

Product

LCA8005/05 ActiLume Mounting Clip 50 W

Accessoires Luminaire Gestion Locale

Détails sur le produit



LRM8119/00 Lum Based Ext
Sensor with LCA8004/00 COVER



LRM8119/00 Lum Based Ext
Sensor with LCA8004/00 COVER



LRM8119/00 Lum Based Ext
Sensor with LCA8004/00 COVER



LRM8119/00 Lum Based Ext
Sensor with LCA8004/00 COVER



LRM8120 Lum Bas Ind Ext Sensor
H513 N Front

