



MASTER LEDspot LV AR111 - La solution idéale pour l'éclairage par projecteurs dans un magasin

MASTER LEDspot TBT AR111

La lampe MASTER LEDspot LV AR111 produit un faisceau d'accentuation de couleur chaude comparable à celui des lampes halogènes. Elle constitue une solution de remplacement idéale pour les spots et les applications d'éclairage général dans le secteur de l'hôtellerie et des commerces. La lampe est particulièrement adaptée aux applications d'éclairage général dans lesquelles la lumière est allumée en permanence, telles que l'éclairage d'accentuation créatif dans les boutiques, les restaurants, les hôtels, et tout particulièrement les galeries, les salles d'exposition et les musées. De conception robuste, la lampe MASTER LEDspot LV AR111 offre plusieurs largeurs de faisceau pour une diffusion du faisceau clairement définie. Le faisceau étant exempt d'UV et de rayons infrarouges, la lampe peut être employée pour illuminer des objets sensibles à la chaleur (aliments, matières organiques, peintures, etc.). Le ballast intelligent breveté offre une compatibilité étendue avec les transformateurs électromagnétiques et halogènes électroniques existants. Le modèle MASTER LEDspot LV AR111 permet de réaliser des économies d'énergie considérables et de réduire les coûts de maintenance tout en conservant une luminosité irréprochable.

Avantages

- Jusqu'à 80 % d'économies d'énergie par rapport aux lampes halogènes
- Excellente compatibilité avec les transformateurs
- Coûts de maintenance réduits

MASTER LEDspot TBT AR111

Fonctions

- Ballast intelligent breveté
- Durée de vie de 45 000 heures
- Faible consommation d'énergie
- Diffusion du faisceau clairement définie
- Lumière sans UV- ni infrarouge pour réduire la chaleur et mieux protéger les objets sensibles à la chaleur


Application

- Magasins, hôtels, restaurants, bars, cafés
- Galeries, musées, salles d'exposition, réceptions, couloirs, escaliers, toilettes et espaces d'accueil


Versions



Schéma dimensionnel




Product	D	C
MAS LED ExpertColor 15-75W 927 AR111 24D	111 mm	62 mm




MASTER LEDspot TBT AR111

Accent Diagrams



LEDspots 75W G53 AR111 927 24D

Beam Diagrams



LEDspots 75W G53 AR111 927 24D

