



# Uitgebreide ontwerpmogelijkheden

## MASTER TL5 Circular

Deze cirkelvormige TL5-lamp (buisdiameter 16 mm) biedt uitgebreide ontwerpmogelijkheden. De slanke buis laat het toe uiterst vlakke armaturen te realiseren en maakt een omnidirectionele lichtverdeling mogelijk. Hij is geschikt voor een brede reeks professionele en semi-professionele toepassingen, en is ideaal voor gebruik in winkels, kantoren en openbare ruimten met een onconventionele indeling.

### Voordelen

- Dankzij de dunne buis van 16 mm kunnen zeer platte armaturen worden gerealiseerd
- Hoge specifieke lichtstroom tot 83 lm/W
- Goede kleurweergave:  $R_a > 80$
- Weinig afzwarting, zelfs bij lage temperatuur

### Kenmerken

- Perfecte cirkelvorm
- Zeer efficiënte 3-bands fluorescentiecoating
- Specifiek ontworpen voor gebruik met elektronische VSA's
- Kan ontstoken worden bij -15 tot +50 °C
- Amalgaamtechnologie

### Toepassing


- Brengt de ontwerp- en prestatievoordelen van de compacte 'TL'5 serie binnen het bereik van nóg meer toepassingen
- Geschikt voor diverse professionele en semi-professionele toepassingen
- Ideaal voor winkels, kantoren en openbare ruimten

# MASTER TL5 Circular

## Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

## Maatschets



Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
MASTER TL5 Circular 22W/830 1CT/10	18 mm	14 mm	220 mm	230 mm	187 mm	197 mm
MASTER TL5 Circular 22W/840 1CT/10	18 mm	14 mm	220 mm	230 mm	187 mm	197 mm
MASTER TL5 Circular 40W/830 1CT/10	18 mm	14 mm	293 mm	305 mm	260 mm	272 mm
MASTER TL5 Circular 40W/840 1CT/10	18 mm	14 mm	293 mm	305 mm	260 mm	272 mm
MASTER TL5 Circular 55W/830 1CT/10	18 mm	14 mm	293 mm	305 mm	260 mm	272 mm
MASTER TL5 Circular 55W/840 1CT/10	18 mm	14 mm	293 mm	305 mm	260 mm	272 mm
MASTER TL5 Circular 60W/830 1CT/10	18 mm	14 mm	367 mm	379 mm	334 mm	346 mm
MASTER TL5 Circular 60W/840 1CT/10	18 mm	14 mm	367 mm	379 mm	334 mm	346 mm

### Algemene informatie

Lampvoet 2GX13

### Regelsystemen en dimmers

Dimbaar Ja

### Mechanische eigenschappen en behuizing

Lampvorm C-T5

### Goedkeuring en toepassing

Kwikhoud (Hg) (max.) 4 mg

Kwikhoud (Hg) (nom.) 4 mg

## Eisen aan armatuurontwerp

Order Code	Full Product Name	Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	Gecorreleerde		Lichtrendement (nominaal)
				Kleuraanduiding	kleurtemperatuur (nom)	
64095625	MASTER TL5 CIRCULAR 22W/830 1CT/10	0,44	0,403	Warmwit (WW)	3000 K	82 lm/W
64221925	MASTER TL5 CIRCULAR 22W/840 1CT/10	0,38	0,38	Koelwit (CW)	4000 K	82 lm/W
64097025	MASTER TL5 CIRCULAR 40W/830 1CT/10	0,44	0,403	Warmwit (WW)	3000 K	83 lm/W
64223325	MASTER TL5 CIRCULAR 40W/840 1CT/10	0,38	0,38	Koelwit (CW)	4000 K	83 lm/W
64279025	MASTER TL5 CIRCULAR 55W/830 1CT/10	0,44	0,403	Warmwit (WW)	3000 K	76 lm/W
64251625	MASTER TL5 CIRCULAR 55W/840 1CT/10	0,38	0,38	Koelwit (CW)	4000 K	76 lm/W
64259225	MASTER TL5 CIRCULAR 60W/830 1CT/10	0,44	0,403	Warmwit (WW)	3000 K	83 lm/W
64261525	MASTER TL5 CIRCULAR 60W/840 1CT/10	0,38	0,38	Koelwit (CW)	4000 K	83 lm/W

# MASTER TL5 Circular

## Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Lampstroom (nom.)
64095625	MASTER TL5 CIRCULAR 22W/830 1CT/10	0,300 A
64221925	MASTER TL5 CIRCULAR 22W/840 1CT/10	0,300 A
64097025	MASTER TL5 CIRCULAR 40W/830 1CT/10	0,320 A
64223325	MASTER TL5 CIRCULAR 40W/840 1CT/10	0,320 A

Order Code	Full Product Name	Lampstroom (nom.)
64279025	MASTER TL5 CIRCULAR 55W/830 1CT/10	0,550 A
64251625	MASTER TL5 CIRCULAR 55W/840 1CT/10	0,550 A
64259225	MASTER TL5 CIRCULAR 60W/830 1CT/10	0,470 A
64261525	MASTER TL5 CIRCULAR 60W/840 1CT/10	0,470 A

## Goedkeuring en toepassing

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik kWh/1.000 uur
64095625	MASTER TL5 CIRCULAR 22W/830 1CT/10	24 kWh
64221925	MASTER TL5 CIRCULAR 22W/840 1CT/10	24 kWh
64097025	MASTER TL5 CIRCULAR 40W/830 1CT/10	41 kWh
64223325	MASTER TL5 CIRCULAR 40W/840 1CT/10	41 kWh

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik kWh/1.000 uur
64279025	MASTER TL5 CIRCULAR 55W/830 1CT/10	56 kWh
64251625	MASTER TL5 CIRCULAR 55W/840 1CT/10	56 kWh
64259225	MASTER TL5 CIRCULAR 60W/830 1CT/10	61 kWh
64261525	MASTER TL5 CIRCULAR 60W/840 1CT/10	61 kWh

