



Éclairage fluorescent jaune, rouge, vert et bleu

TL-D Couleur

Cette lampe TL-D (diamètre de tube de 26 mm) contribue à créer des ambiances et des effets particuliers ou à attirer l'attention grâce à la lumière rouge, verte, bleue et jaune. En plus d'utiliser des couleurs spécifiques, il est également possible de mélanger les couleurs pour créer une lumière blanche. Cette lampe offre un flux lumineux élevé, grâce à l'utilisation de poudres de base. Parmi les applications figurent les magasins et les show-rooms, les bars et les restaurants, les espaces de démonstration, l'éclairage des panneaux de signalisation et les magasins de loisirs.

Avantages

- Choix de couleurs attrayantes

Fonctions

- Les poudres fluorescentes des lampes rouges et jaunes sont mélangées avec un pigment pour filtrer les longueurs d'onde non désirées
- Peut être utilisée avec un appareillage conventionnel ou électronique
- Possibilité de gradation en fonction de l'appareillage de contrôle

Application

- Pour des effets de couleurs dans l'éclairage de scène, festif, des vitrines de magasins, bars, salles de danse, etc.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

TL-D Couleur

Gestion et gradation

Intensité réglable	Oui
--------------------	-----

Caractéristiques générales

Culot	G13
Durée de vie à 10 % de mortalité (nom.)	12000 h
Durée de vie moyenne (nom.)	15000 h

Matériaux et finitions

Forme de l'ampoule	T8
--------------------	----

Températures

Température de fonctionnement (nom.)	25 °C
--------------------------------------	-------

Normes et recommandations

Order Code	Full Product Name	Consommation d'énergie kWh/ 1 000 h	Taux de mercure (Hg) (nom.)
72684140	TL-D Colored 18W Red 1SL/25	26 kWh	13,0 mg
72687240	TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25	23 kWh	13,0 mg
64298140	TL-D Colored 18W Green 1SL/25	22 kWh	1,7 mg
72690240	TL-D Colored 18W Blue 1SL/25	23 kWh	13,0 mg
72748040	TL-D Colored 36W Red 1SL/25	51 kWh	13,0 mg
72751040	TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25	44 kWh	13,0 mg

Order Code	Full Product Name	Consommation d'énergie kWh/ 1 000 h	Taux de mercure (Hg) (nom.)
64300140	TL-D Colored 36W Green 1SL/25	42 kWh	1,7 mg
72754140	TL-D Colored 36W Blue 1SL/25	45 kWh	13,0 mg
95445940	TL-D Colored 58W Red 1SL/25	82 kWh	13,0 mg
95447340	TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25	70 kWh	13,0 mg
95449740	TL-D Colored 58W Green 1SL/25	67 kWh	1,7 mg
95451040	TL-D Colored 58W Blue 1SL/25	71 kWh	13,0 mg

Caractéristiques électriques

Order Code	Full Product Name	Courant lampe (nom.)	Tension (nom.)	Puissance (Nom)
72684140	TL-D Colored 18W Red 1SL/25	0,360 A	59 V	18,0 W
72687240	TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25	0,360 A	59 V	18,0 W
64298140	TL-D Colored 18W Green 1SL/25	0,360 A	59 V	18,0 W
72690240	TL-D Colored 18W Blue 1SL/25	0,360 A	59 V	18,0 W
72748040	TL-D Colored 36W Red 1SL/25	0,440 A	103 V	36,0 W
72751040	TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25	0,440 A	103 V	36,0 W

Order Code	Full Product Name	Courant lampe (nom.)	Tension (nom.)	Puissance (Nom)
64300140	TL-D Colored 36W Green 1SL/25	0,440 A	103 V	36,0 W
72754140	TL-D Colored 36W Blue 1SL/25	0,440 A	103 V	36,0 W
95445940	TL-D Colored 58W Red 1SL/25	0,670 A	111 V	58,5 W
95447340	TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25	0,670 A	111 V	58,5 W
95449740	TL-D Colored 58W Green 1SL/25	0,670 A	111 V	58,5 W
95451040	TL-D Colored 58W Blue 1SL/25	0,670 A	111 V	58,5 W

Caractéristiques générales

Order Code	Full Product Name	Durée de vie 50 % de mortalité avec préchauffage (nom.)
72684140	TL-D Colored 18W Red 1SL/25	-

Order Code	Full Product Name	Durée de vie 50 % de mortalité avec préchauffage (nom.)
72687240	TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25	-

TL-D Couleur

Order Code	Full Product Name	Durée de vie 50 % de mortalité avec préchauffage (nom.)	Order Code	Full Product Name	Durée de vie 50 % de mortalité avec préchauffage (nom.)
64298140	TL-D Colored 18W Green 1SL/25	20000 h	72754140	TL-D Colored 36W Blue 1SL/25	-
72690240	TL-D Colored 18W Blue 1SL/25	-	95445940	TL-D Colored 58W Red 1SL/25	-
72748040	TL-D Colored 36W Red 1SL/25	-	95447340	TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25	-
72751040	TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25	-	95449740	TL-D Colored 58W Green 1SL/25	20000 h
64300140	TL-D Colored 36W Green 1SL/25	20000 h	95451040	TL-D Colored 58W Blue 1SL/25	-

Photométries et colorimétries

Order Code	Full Product Name	Code couleur	Couleur	LLMF 2 000 h nominal	Flux lumineux (nom.)	Flux lumineux (nominal) (nom.)
72684140	TL-D Colored 18W Red 1SL/25	150	Rouge (HO)	95 %	25 lm	25 lm
72687240	TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25	160	Yellow	85 %	700 lm	700 lm
64298140	TL-D Colored 18W Green 1SL/25	170	Vert (G)	90 %	1800 lm	1800 lm
72690240	TL-D Colored 18W Blue 1SL/25	180	Bleu (B)	85 %	400 lm	400 lm
72748040	TL-D Colored 36W Red 1SL/25	150	Rouge (HO)	85 %	55 lm	55 lm
72751040	TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25	160	Yellow	85 %	1580 lm	1580 lm
64300140	TL-D Colored 36W Green 1SL/25	170	Vert (G)	90 %	4300 lm	4300 lm
72754140	TL-D Colored 36W Blue 1SL/25	180	Bleu (B)	85 %	960 lm	960 lm
95445940	TL-D Colored 58W Red 1SL/25	150	Rouge (HO)	98 %	75 lm	75 lm
95447340	TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25	160	Yellow	80 %	2250 lm	2250 lm
95449740	TL-D Colored 58W Green 1SL/25	170	Vert (G)	90 %	6750 lm	6750 lm
95451040	TL-D Colored 58W Blue 1SL/25	180	Bleu (B)	95 %	1600 lm	1600 lm

