



# CoreLine Etanche : pour chaque projet où la lumière compte vraiment

## Coreline Etanche WT120C

La gamme CoreLine Etanche tient la promesse de la gamme CoreLine : des luminaires innovants, faciles à utiliser et de haute qualité. Les produits CoreLine Etanche peuvent remplacer directement les luminaires étanches traditionnels avec lampes fluorescentes de 18 W à 58 W. Avec leur design compact et élégant, ils conservent leur architecture bien connue et appréciée. Leur installation est simple et rapide, grâce à leur conception efficace. La gamme CoreLine Etanche offre une excellente distribution de la lumière via un faisceau extensif pour un éclairage simple et efficace. Elle comprend également des luminaires Interact Ready avec communications sans fil intégrées, prêts à être utilisés avec des passerelles, des capteurs et des logiciels Interact.

### Avantages

- Coûts de fonctionnement réduits grâce aux économies d'énergie et à la durée de vie accrue
- Design robuste et pratique permettant une installation rapide et facile
- Excellente qualité des optiques et distribution lumineuse uniforme pour un éclairage confortable et efficace

# Coreline Etanche WT120C

## Fonctions

- Efficacité énergétique et longue durée de vie : jusqu'à 140 lm/W et 50 000 heures L75 de durée de vie
- Plusieurs options disponibles : L600/1200/1500, jusqu'à 8 000 lm, 4000 K / 3000 K / 6500K, gradable DALI, connectivité sans fil intégrée (Interact Ready), capteurs (MDU), connecteur externe étanche pour une installation simplifiée (WEC), câblage traversant (TW)
- Excellent confort lumineux grâce à la qualité du diffuseur et de l'optique
- Architecture produit intelligente avec une conception électrique et mécanique alliant facilité et souplesse d'installation (courseurs plus longs, déverrouillage plus rapide, connexions électriques sans outil)

## Application

- Parkings couverts
- Entrepôts
- Locaux techniques
- Ateliers


## Mises en garde et sécurité

- Au fil du temps, les rayons UV risquent d'endommager le matériel, car l'étanchéité n'est plus parfaite et la protection IP65 perd de son efficacité.
- N'installez pas le luminaire à un endroit directement exposé au soleil.

## Descriptions

<b>Température ambiante</b>	-20 à +35 °C	<b>Puissance initiale</b>	15 W, 16 W, 20.5 W, 21 W, 21.5 W, 22 W, 24.3 W, 25 W, 25.5 W, 26
	-20 à +40 °C	<b>absorbée</b>	W, 27 W, 28.6 W, 29 W, 29.5 W, 30 W, 30.5 W, 31 W, 33 W, 34 W,
	0 à +25 °C		35 W, 42.9 W, 44 W, 45 W, 45.5 W, 49 W, 50 W, 57.1 W, 60 W, 61
<b>Gradation</b>	Non, oui, variateur sans fil		W, 63 W
<b>Driver</b>	Alimentation avec interface DALI (PSD)	<b>Flux lumineux initial</b>	1800 lm, 1900 lm, 2500 lm, 2700 lm, 3100 lm, 3400 lm, 3700
	Alimentation (PSU)		lm, 4000 lm, 5700 lm, 6000 lm, 7500 lm, 8000 lm
<b>Température de couleur</b>	4000 K	<b>Matériau</b>	Crosse:
<b>corrélée initiale</b>		<b>Matériau</b>	Boîtier: polycarbonate

## Versions



# Coreline Etanche WT120C

## Versions



## Détails sur le produit

CoreLine Waterproof WT120C G2  
PCU-7DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2  
PCU-3DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2  
PCU-10DPP




CoreLine Waterproof WT120C G2  
PCU-9DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2  
PCU-12DPP




CoreLine waterproof G2 (WT120C  
G2),MDU, Motion Detection Unit



# Coreline Etanche WT120C

## Détails sur le produit




CoreLine Waterproof WT120C G2  
PCU-2DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2  
PCU-13DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2  
PCU-8DPP



CoreLine waterproof G2 (WT120C  
G2),MDU, Motion Detection Unit



CoreLine Waterproof WT120C G2  
PCU-11DPP



CoreLine waterproof G2 (WT120C  
G2),Emergency lighting, TrustSight

# Coreline Etanche WT120C

-	
Mortalité du driver à 5 000h	0,13 %
<b>Normes et recommandations</b>	
Code de protection contre les chocs mécaniques	IK08
Code d'indice de protection	IP65
<b>Caractéristiques électriques</b>	
Tension d'entrée	220 à 240 V
<b>Caractéristiques générales</b>	
Marquage CE	Marquage CE
Classe de protection IEC	Classe de sécurité I
Driver inclus	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Essai au fil incandescent	D
Essai au fil incandescent	Température 850 °C, durée 30 s
Source lumineuse de substitution	Non
Nombre d'unités d'appareillage	1 unit
Type d'optique	110
Service tag	Oui
<b>Performances Initiales (Conforme IEC)</b>	
Chromaticité initiale	(0.38,0.38)SDCM<=3
Température de couleur proximale initiale	4000 K
Indice de rendu des couleurs (initial)	>80
Tolérance du flux lumineux	+/-10%
<b>Matériaux et finitions</b>	
Couleur	Gris

## Conditions d'utilisation

Order Code	Full Product Name	Plage de températures ambiantes	Niveau de gradation maximal	Convient à une commutation aléatoire
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-20 à +35 °C	Non applicable	Oui
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	-20 à +35 °C	1%	Non applicable
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	-20 à +35 °C	Non applicable	Non applicable
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	-20 à +35 °C	Non applicable	Non applicable
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	-20 à +35 °C	Non applicable	Non applicable
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	-20 à +35 °C	Non applicable	Non applicable
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-20 à +40 °C	Non applicable	Non applicable
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-20 à +35 °C	Non applicable	Non applicable
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-20 à +35 °C	Non applicable	Oui
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	-20 à +35 °C	Non applicable	Oui
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	0 à +25 °C	Non applicable	Non applicable
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-20 à +35 °C	1%	Non applicable
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	0 à +25 °C	1%	Non applicable
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-20 à +35 °C	Non applicable	Non applicable
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	-20 à +35 °C	Non applicable	Oui
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	-20 à +35 °C	Non applicable	Oui
39713500	WT120C G2 LED40S/840 IA1 L1200	-20 à +35 °C	10%	Non applicable
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-20 à +35 °C	1%	Non applicable
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	0 à +25 °C	Non applicable	Non applicable
96263000	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU ELB3 L1200	0 à +25 °C	Non applicable	Oui
39980100	WT120C G2 LED40S/840 IA1 ELB3 L1200	0 à +25 °C	10%	Non applicable
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	0 à +25 °C	1%	Non applicable
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-20 à +40 °C	Non applicable	Non applicable
84048000	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-20 à +40 °C	Non applicable	Non applicable

## Coreline Etanche WT120C

Order Code	Full Product Name	Plage de températures ambiantes	Niveau de gradation maximal	Convient à une commutation aléatoire
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-20 à +35 °C	Non applicable	Non applicable
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	-20 à +35 °C	Non applicable	Oui
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	-20 à +35 °C	Non applicable	Oui
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-20 à +35 °C	1%	Non applicable
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	0 à +25 °C	Non applicable	Non applicable
96271500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU ELB3 L1500	0 à +25 °C	Non applicable	Oui
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	0 à +25 °C	1%	Non applicable
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-20 à +35 °C	Non applicable	Non applicable
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	-20 à +35 °C	Non applicable	Oui
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	-20 à +35 °C	Non applicable	Oui
39714200	WT120C G2 LED60S/840 IA1 L1500	-20 à +35 °C	10%	Non applicable
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-20 à +35 °C	1%	Non applicable
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	0 à +25 °C	Non applicable	Non applicable
96282100	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500	0 à +25 °C	Non applicable	Oui
39981800	WT120C G2 LED60S/840 IA1 ELB3 L1500	0 à +25 °C	10%	Non applicable
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	0 à +25 °C	1%	Non applicable
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-20 à +35 °C	Non applicable	Non applicable
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	-20 à +35 °C	Non applicable	Oui
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-20 à +35 °C	1%	Non applicable
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	0 à +25 °C	Non applicable	Non applicable
84047300	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	-20 à +40 °C	Non applicable	Non applicable
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-20 à +40 °C	Non applicable	Non applicable
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-20 à +40 °C	Non applicable	Non applicable
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-20 à +40 °C	Non applicable	Non applicable
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-20 à +40 °C	Non applicable	Non applicable

## Coreline Etanche WT120C

Order Code	Full Product Name	Plage de températures ambiantes	Niveau de gradation maximal	Convient à une commutation aléatoire
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-20 à +40 °C	Non applicable	Non applicable
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-20 à +40 °C	Non applicable	Non applicable
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	-20 à +40 °C	Non applicable	Non applicable
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-20 à +40 °C	Non applicable	Non applicable

### Gestion et gradation

Order Code	Full Product Name	avec gradation	Order Code	Full Product Name	avec gradation
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	Non	88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	Oui
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	Oui	85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	Non
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	Non	96271500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU ELB3 L1500	Non
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	Non	88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	Oui
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	Non	91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	Non
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	Non	96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	Non
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	Non	96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	Non
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	Non	39714200	WT120C G2 LED60S/840 IA1 L1500	Variateur sans fil
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	Non	88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	Oui
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	Non	85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	Non
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Non	96282100	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500	Non
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	Oui	39981800	WT120C G2 LED60S/840 IA1 ELB3 L1500	Variateur sans fil
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	Oui	88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	Oui
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	Non	40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	Non
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	Non	96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	Non
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	Non	40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	Oui
39713500	WT120C G2 LED40S/840 IA1 L1200	Variateur sans fil	40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	Non
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	Oui	84047300	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	Non
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Non	84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	Non
96263000	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU ELB3 L1200	Non	40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	Non
39980100	WT120C G2 LED40S/840 IA1 ELB3 L1200	Variateur sans fil	34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	Non
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	Oui	34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	Non
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	Non	34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	Non
84048000	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	Non	34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	Non
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	Non	34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	Non
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	Non	34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	Non
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	Non			

### Caractéristiques générales

Order Code	Full Product Name	Éclairage de secours	Code famille de lampe	Commande intégrée	Code de la famille de produits	Order Code	Full Product Name	Éclairage de secours	Code famille de lampe	Commande intégrée	Code de la famille de produits
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-	LED27S	-	WT130C	88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	-	LED19S	-	WT130C

## Coreline Etanche WT120C

Order Code	Full Product Name	Éclairage de secours	Code famille de lampe	Commande intégrée	Code de la famille de produits
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	-	LED40S	-	WT130C
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	-	LED40S	-	WT130C
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	-	LED60S	-	WT130C
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	-	LED60S	-	WT130C
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-	-	-	-
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	LED27S	-	WT130C
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-	LED27S	-	WT130C
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	-	LED27S	-	WT130C
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	EL3	LED27S	-	WT130C
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-	LED27S	-	WT130C
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	EL3	LED27S	-	WT130C
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-	LED40S	-	WT130C
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	-	LED40S	-	WT130C
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	-	LED40S	-	WT130C
39713500	WT120C G2 LED40S/840 IA1 L1200	-	LED40S	-	WT130C
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-	LED40S	-	WT130C

Order Code	Full Product Name	Éclairage de secours	Code famille de lampe	Commande intégrée	Code de la famille de produits
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	EL3	LED40S	-	WT130C
96263000	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU ELB3 L1200	EL3	LED40S	MDU	WT130C
39980100	WT120C G2 LED40S/840 IA1 ELB3 L1200	EL3	LED40S	-	WT130C
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	EL3	LED40S	-	WT130C
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-	-	-	-
84048000	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-	-	-	-
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-	LED34S	-	WT130C
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	-	LED34S	-	WT130C
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	LED34S	-	WT130C
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-	LED34S	-	WT130C
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	EL3	LED34S	-	WT130C
96271500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU ELB3 L1500	EL3	LED34S	MDU	WT130C
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	EL3	LED34S	-	WT130C
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-	LED60S	-	WT130C
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	-	LED60S	-	WT130C
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	LED60S	-	WT130C



## Coreline Etanche WT120C

Order Code	Full Product Name	Éclairage de secours	Code famille de lampe	Commande intégrée	Code de la famille de produits
39714200	WT120C G2 LED60S/840 IA1 L1500	-	LED60S	-	WT130C
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-	LED60S	-	WT130C
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	EL3	LED60S	-	WT130C
96282100	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500	EL3	LED60S	MDU	WT130C
39981800	WT120C G2 LED60S/840 IA1 ELB3 L1500	EL3	LED60S	-	WT130C
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	EL3	LED60S	-	WT130C
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-	LED80S	-	WT130C
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	-	LED80S	-	WT130C
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-	LED80S	-	WT130C
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	EL3	LED80S	-	WT130C

Order Code	Full Product Name	Éclairage de secours	Code famille de lampe	Commande intégrée	Code de la famille de produits
84047300	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	-	-	-	-
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-	-	-	-
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-	-	-	-
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-	-	-	-
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-	-	-	-
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-	-	-	-
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-	-	-	-
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	-	-	-	-
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-	-	-	-

### Performances Initiales (Conforme IEC)

Order Code	Full Product Name	Efficacité		
		lumineuse à 0 h du luminaire LED	Flux lumineux initial	Puissance initiale absorbée
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	119 lm/W	1900 lm	16 W
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	119 lm/W	1900 lm	16 W
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	138 lm/W	4000 lm	29 W
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	138 lm/W	4000 lm	29 W

Order Code	Full Product Name	Efficacité		
		lumineuse à 0 h du luminaire LED	Flux lumineux initial	Puissance initiale absorbée
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	136 lm/W	6000 lm	44 W
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	136 lm/W	6000 lm	44 W
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	127 lm/W	1900 lm	15 W
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	129 lm/W	2700 lm	21 W
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	126 lm/W	2700 lm	21.5 W

## Coreline Etanche WT120C

Order Code	Full Product Name	Efficacité		
		lumineuse à 0 h du luminaire LED	Flux lumineux initial	Puissance initiale absorbée
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	126 lm/W	2700 lm	21.5 W
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	106 lm/W	2700 lm	25.5 W
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	123 lm/W	2700 lm	22 W
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	100 lm/W	2700 lm	27 W
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	133 lm/W	4000 lm	30 W
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	133 lm/W	4000 lm	30 W
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	133 lm/W	4000 lm	30 W
39713500	WT120C G2 LED40S/840 IA1 L1200	133 lm/W	4000 lm	30 W
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	133 lm/W	4000 lm	30 W
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	118 lm/W	4000 lm	34 W
96263000	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU ELB3 L1200	114 lm/W	4000 lm	35 W
39980100	WT120C G2 LED40S/840 IA1 ELB3 L1200	121 lm/W	4000 lm	33 W
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	114 lm/W	4000 lm	35 W
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	135 lm/W	2700 lm	20.5 W
84048000	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	143 lm/W	4000 lm	28.6 W
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	136 lm/W	3400 lm	25 W
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	133 lm/W	3400 lm	25.5 W
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	133 lm/W	3400 lm	25.5 W
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	131 lm/W	3400 lm	26 W

Order Code	Full Product Name	Efficacité		
		lumineuse à 0 h du luminaire LED	Flux lumineux initial	Puissance initiale absorbée
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	115 lm/W	3400 lm	29.5 W
96271500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU ELB3 L1500	110 lm/W	3400 lm	31 W
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	111 lm/W	3400 lm	30.5 W
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	136 lm/W	6000 lm	44 W
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	133 lm/W	6000 lm	45 W
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	133 lm/W	6000 lm	45 W
39714200	WT120C G2 LED60S/840 IA1 L1500	132 lm/W	6000 lm	45.5 W
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	133 lm/W	6000 lm	45 W
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	122 lm/W	6000 lm	49 W
96282100	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500	120 lm/W	6000 lm	50 W
39981800	WT120C G2 LED60S/840 IA1 ELB3 L1500	120 lm/W	6000 lm	50 W
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	122 lm/W	6000 lm	49 W
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	133 lm/W	8000 lm	60 W
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	131 lm/W	8000 lm	61 W
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	131 lm/W	8000 lm	61 W
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	127 lm/W	8000 lm	63 W
84047300	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	142 lm/W	3400 lm	24.3 W
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	143 lm/W	6000 lm	42.9 W

## Coreline Etanche WT120C

Order Code	Full Product Name	Efficacité		
		lumineuse à 0 h du luminaire LED	Flux lumineux initial	Puissance initiale absorbée
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	140 lm/W	8000 lm	57.1 W
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	120 lm/W	1800 lm	15 W
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	125 lm/W	2500 lm	20.5 W
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	129 lm/W	3100 lm	24.3 W

Order Code	Full Product Name	Efficacité		
		lumineuse à 0 h du luminaire LED	Flux lumineux initial	Puissance initiale absorbée
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	132 lm/W	3700 lm	28.6 W
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	136 lm/W	5700 lm	42.9 W
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	132 lm/W	7500 lm	57.1 W

