



Lampes CDM à réflecteur et arc court – couleurs parfaites, longue durée

CDM-SA

Avec leur rendu parfait des couleurs et leur longue durée de vie, ces lampes à halogénure métallisé céramiques à décharge conviennent parfaitement aux systèmes d'éclairage à fibre optique utilisés pour les vitrines des magasins, l'éclairage décoratif et l'illumination des piscines. Elles peuvent être montées dans des projecteurs à variation de couleur.

Avantages

- Coût de possession réduit
- Couleurs parfaites

Fonctions

- Longue durée de vie
- Grande efficacité
- Indice de rendu des couleurs élevé (Ra 90)

Application

- Magasins
- Éclairage latéral
- Architainment (par ex. piscines)

Mises en garde et sécurité


- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

CDM-SA

Versions



Schéma dimensionnel



Product	D (max)	X	C (max)
CDM-SA/R 150W/942 UNP/1	95,3 mm	280 mm	106 mm

