



CorePro LEDcapsule LV - Pour les applications d'éclairage localisé et décoratif

CorePro LEDcapsule LV

La lampe CorePro LEDcapsule est une alternative fiable aux capsules halogènes. Elle est particulièrement adaptée à l'éclairage ponctuel et aux applications de décoration dans les intérieurs, les commerces, les hôtels et les restaurants. Compatible avec les supports existants dotés de douilles G4 et conçue pour remplacer les capsules halogènes, la lampe CorePro LEDcapsule permet de réaliser de très importantes économies d'énergie et de maintenance tout en fournissant une qualité de lumière irréprochable.

Avantages

- Jusqu'à 88 % d'économies d'énergie par rapport aux lampes halogènes
- Compatibilité étendue avec les transformateurs
- Des coûts de maintenance réduits

Fonctions

- Remplacement aisé
- Durée de vie de 15 000 heures
- Lumière sans UV et sans IR
- Sans mercure ni autres substances dangereuses

CorePro LEDcapsule LV



Application

- Hôtels, restaurants, bars, cafés
- Halls d'entrée, couloirs, escaliers, toilettes, espaces d'accueil, luminaires sous mobilier, éclairage sous les meubles

Versions



Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	15 mm	40 mm
CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830	15 mm	40 mm
CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 827	15 mm	40 mm

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830	13 mm	35 mm
CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827	13 mm	35 mm
CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830	13 mm	35 mm
CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 827	13 mm	35 mm
CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	13 mm	35 mm
CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	13 mm	35 mm

CorePro LEDcapsule LV

Caractéristiques électriques

Fréquence d'entrée	- Hz
Tension (nom.)	ac electronic 12 V
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s

Caractéristiques générales

Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	50000X

Photométries et Colorimétries

Angle d'émission du faisceau (nom.)	300 °
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Matériaux et finitions

Forme de l'ampoule	Capsule
--------------------	---------

Normes et recommandations

Order Code	Full Product Name	Consommation d'énergie kWh/1 000 h
76761700	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827	1 kWh
76759400	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830	1 kWh
76765500	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 827	2 kWh
76769300	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830	2 kWh
76775400	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 827	3 kWh
76777800	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830	3 kWh
76753200	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	3 kWh
76779200	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	2 kWh
76783900	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	2 kWh

Gestion et gradation

Order Code	Full Product Name	Intensité réglable
76761700	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827	Non
76759400	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830	Non
76765500	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 827	Non
76769300	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830	Non
76775400	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 827	Non

Order Code	Full Product Name	Intensité réglable
76777800	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830	Non
76753200	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	Uniquement avec certains variateurs
76779200	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	Non
76783900	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	Non

Caractéristiques électriques

Order Code	Full Product Name	Puissance équivalente	Puissance (valeur nominale)
76761700	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827	10 W	1 W
76759400	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830	10 W	1 W
76765500	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 827	20 W	1,8 W
76769300	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830	20 W	1,8 W
76775400	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 827	28 W	2,7 W

Order Code	Full Product Name	Puissance équivalente	Puissance (valeur nominale)
76777800	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830	28 W	2,7 W
76753200	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	20 W	2,1 W
76779200	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	20 W	1,8 W
76783900	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	20 W	1,8 W

Caractéristiques générales

Order Code	Full Product Name	Culot
76761700	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827	G4
76759400	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830	G4
76765500	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 827	G4
76769300	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830	G4
76775400	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 827	G4

Order Code	Full Product Name	Culot
76777800	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830	G4
76753200	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	G4
76779200	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	GY6.35
76783900	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	GY6.35

Photométries et Colorimétries

CorePro LEDcapsule LV

Order Code	Full Product Name	Code couleur	Température de couleur proximale (nom.)	Flux lumineux (nom.)
76761700	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827	827	2700 K	115 lm
76759400	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830	830	3000 K	120 lm
76765500	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 827	827	2700 K	205 lm
76769300	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830	830	3000 K	215 lm
76775400	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 827	827	2700 K	315 lm

Order Code	Full Product Name	Code couleur	Température de couleur proximale (nom.)	Flux lumineux (nom.)
76777800	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830	830	3000 K	330 lm
76753200	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	827	2700 K	210 lm
76779200	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	827	2700 K	205 lm
76783900	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	830	3000 K	215 lm

Températures

Order Code	Full Product Name	Température maximale du boîtier (nom.)
76761700	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827	80 °C
76759400	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830	80 °C
76765500	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 827	80 °C
76769300	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830	80 °C
76775400	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 827	85 °C
76777800	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830	85 °C
76753200	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	80 °C
76779200	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	80 °C
76783900	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	80 °C

