



De beste lichtkwaliteit in miniatuurspots voor modewinkels en boetieks overal ter wereld.

TrueFashion

TrueFashion is een serie LED-projectors die voorziet in miniaturisatie- en presentatiebehoeften van gespecialiseerde detailhandelaren. Allereerst hebben deze miniatuurspotjes strakke en verfijnde details in een modern ontwerp dat vloeiend overloopt in het interieur van de winkel voor een maatwerkuitstraling. Ten tweede bieden deze spotjes dankzij de innovatieve OptiAccent-lens technologie (FPO) accenteffecten van hoge kwaliteit, met een hogere bundelintensiteit zonder lichtverspilling. Zo zijn de contrastratio en het accenteffect optimaal. Het verschil tussen OptiAccent, Chip-on-Board-technologie en reflectoroptieken is ontzettend groot, vooral als het gaat om smalle spotjes (12D) en spotjes (18D). OptiAccent vermindert ook de directe verblinding met een factor 5, zodat het visuele comfort uitstekend is. Als laatste is er bij TrueFashion ook gedacht aan de lichtspectra: de speciaal ontworpen Philips LED-recepten verbeteren de kleuren (verzadiging) en wittinten, terwijl er tegelijkertijd een hoge mate van kleurgetrouwheid is (~GT-CRI90). Zo zorgt TrueFashion voor de allerbeste verlichting van je assortiment.

Voordelen

- Beste kwaliteit van licht dankzij Philips Fashion Proof Optics. Deze voorkomen lichtverspilling en -verblinding door een bundel van hoge intensiteit te creëren met een verbeterde contrastverhouding. Zo versterken ze het winkelconcept en roepen ze een sfeer op die de aantrekkelijkheid van de collectie versterkt.
- TrueFashion is een assortiment miniatuurspotjes, ontworpen om naadloos in het winkelconcept te passen. De kleine afmetingen en fijne details creëren een hedendaagse uitstraling, terwijl de inbouwoptiek de waarneming van stof beperkt en verblinding minimaliseert, zodat de aandacht niet wordt afgeleid van de collectie
- Volledig voorbereid op internationale certificering ter ondersteuning van wereldwijde uitbreidingsplannen met speciale logistiek en wereldwijde lokale aanwezigheid

Kenmerken

- Lichtkwaliteit met speciale Philips Fashion Proof Optics die zijn ontworpen voor kleding, met een hoge middenbundelintensiteit, weinig verblinding en zonder lichtverspilling
- Philips Fashion LED Flavors: PremiumWhite CRI 90, 3000K/3500K/4000K, PremiumColor en Denim
- Spot met geminimaliseerde kop met een diameter van 66 mm voor de maat Mini en 80 mm voor Compact
- Volledig assortiment bundels van extra smalle bundel van 6° met 64.000 cd middenbundelintensiteit tot bundelhoeken van 12°/18°/24°/30°/36°
- TrueFashion EasyAim voor het op afstand richten van etalagespots en Interact Retail Display om het winkelend publiek op straat te interesseren en te lokken

Toepassing

- Winkels
- Etalages

Waarschuwingen en veiligheid

- De armatuur moet buiten bereik van personen worden geïnstalleerd
- De armatuur moet worden geïnstalleerd en gedemonteerd door een gekwalificeerde elektricien en bedraad volgens de nieuwste IEE regelgeving voor elektrische installaties of volgens de nationale vereisten

Specificaties


Accessoires	Barndoor ST710Z
Bundelhoek lichtbron	120 °
Bundelspreiding armatuur	12°, 18°, 24°, 30°, 36°
Hoofdkleur van de armatuur	Black, white
Dimmen	Ja, nee
Driver (VSA)	Voedingsunit met DALI interface (PSD) Voedingsunit (PSU)
Gecorreleerde kleurtemperatuur bij aanvang	3000 K
Initieel systeemvermogen	21 W, 26.5 W, 27 W, 29 W

Initieel rendement LED-armatuur	93, 95, 100, 102 lm/W
Initiële lichtstroom	2000 lm, 2700 lm
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Aanloopstroom (A)	8.75, 14.2, 18 A
Materiaal	Behuizing: aluminium
Optiek	Bundelhoek 12°, bundelhoek 18°, bundelhoek 24°, bundelhoek 30°, bundelhoek 36°
Type	ST704T ST705T ST714T ST715T
Garantieperiode	5 jaar


Versions




TRUEFASHION COMPACT IN-TRACK - 3000 K



TRUEFASHION COMPACT IN-TRACK - 3000 K



TRUEFASHION MINI IN-TRACK - 3000 K



TRUEFASHION MINI IN-TRACK - 3000 K

Toepassingsomstandigheden

Bereik omgevingstemperatuur	+10 tot +35 °C
Maximaal dimniveau	Niet van toepassing
Geschikt voor willekeurig schakelen	Niet van toepassing

Goedkeuring en toepassing

IK-classificatie	IK02
IP-codering	IP 20

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 240 V
-----------------	---------------

Algemene informatie

Bundelhoek lichtbron	120 °
CE-markering	Ja
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II
Driver/VSA meegeleverd	Ja
ENEC-markering	ENEC-markering
Brandbaarheidsmarkering	-
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
Lichtbron vervangbaar	Nee
Aantal VSA's	1 unit

Initiële prestaties (conform IEC)

Initiële kleurkwaliteit	(0.422, 0.386) SDCM <2
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	3000 K
Initiële kleurweergave-index	≥90
Tolerantie lichtstroom	+/-10%

Regelsystemen en dimmers

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
01248600	ST715T 20S/PW930 PSU FPO12 WH	Nee
01249300	ST715T 20S/PW930 PSD FPO12 WH	Ja
01251600	ST715T 27S/PW930 PSU FPO18 WH	Nee
01253000	ST715T 27S/PW930 PSU FPO24 WH	Nee
01254700	ST715T 27S/PW930 PSD FPO24 WH	Ja
01256100	ST715T 27S/PW930 PSU FPO30 WH	Nee
01257800	ST715T 27S/PW930 PSU FPO36 WH	Nee
01258500	ST715T 27S/PW930 PSD FPO36 WH	Ja
01250900	ST715T 20S/PC930 PSU FPO12 BK	Nee
01252300	ST715T 27S/PC930 PSU FPO18 BK	Nee
01255400	ST715T 27S/PC930 PSU FPO24 BK	Nee
01259200	ST715T 27S/PC930 PSU FPO36 BK	Nee
01260800	ST714T 20S/PW930 PSU FPO12 WH	Nee
01262200	ST714T 27S/PW930 PSU FPO18 WH	Nee
01264600	ST714T 27S/PW930 PSU FPO24 WH	Nee
01266000	ST714T 27S/PW930 PSU FPO30 WH	Nee
01267700	ST714T 27S/PW930 PSU FPO36 WH	Nee
01268400	ST714T 27S/PC930 PSU FPO36 WH	Nee
01261500	ST714T 20S/PC930 PSU FPO12 BK	Nee
01263900	ST714T 27S/PC930 PSU FPO18 BK	Nee
01265300	ST714T 27S/PC930 PSU FPO24 BK	Nee
01269100	ST705T 20S/PW930 PSU CLM18 WH	Nee
01271400	ST705T 20S/PW930 PSD CLM18 WH	Ja
01272100	ST705T 20S/PW930 PSU CLM30 WH	Nee
01270700	ST705T 20S/PC930 PSU CLM18 BK	Nee
01274500	ST704T 20S/PW930 PSU CLM18 WH	Nee
01276900	ST704T 20S/PW930 PSU CLM30 WH	Nee
01275200	ST704T 20S/PC930 PSU CLM18 BK	Nee

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Optiektype	Productfamiliecode	Order Code	Full Product Name	Optiektype	Productfamiliecode
01248600	ST715T 20S/PW930 PSU FPO12 WH	Bundelhoek 12°	ST715T	01266000	ST714T 27S/PW930 PSU FPO30 WH	Bundelhoek 30°	ST714T
01249300	ST715T 20S/PW930 PSD FPO12 WH	Bundelhoek 12°	ST715T	01267700	ST714T 27S/PW930 PSU FPO36 WH	Bundelhoek 36°	ST714T
01251600	ST715T 27S/PW930 PSU FPO18 WH	Bundelhoek 18°	ST715T	01268400	ST714T 27S/PC930 PSU FPO36 WH	Bundelhoek 36°	ST714T
01253000	ST715T 27S/PW930 PSU FPO24 WH	Bundelhoek 24°	ST715T	01261500	ST714T 20S/PC930 PSU FPO12 BK	Bundelhoek 12°	ST714T
01254700	ST715T 27S/PW930 PSD FPO24 WH	Bundelhoek 24°	ST715T	01263900	ST714T 27S/PC930 PSU FPO18 BK	Bundelhoek 18°	ST714T
01256100	ST715T 27S/PW930 PSU FPO30 WH	Bundelhoek 30°	ST715T	01265300	ST714T 27S/PC930 PSU FPO24 BK	Bundelhoek 24°	ST714T
01257800	ST715T 27S/PW930 PSU FPO36 WH	Bundelhoek 36°	ST715T	01269100	ST705T 20S/PW930 PSU CLM18 WH	Bundelhoek 18°	ST705T
01258500	ST715T 27S/PW930 PSD FPO36 WH	Bundelhoek 36°	ST715T	01271400	ST705T 20S/PW930 PSD CLM18 WH	Bundelhoek 18°	ST705T
01250900	ST715T 20S/PC930 PSU FPO12 BK	Bundelhoek 12°	ST715T	01272100	ST705T 20S/PW930 PSU CLM30 WH	Bundelhoek 30°	ST705T
01252300	ST715T 27S/PC930 PSU FPO18 BK	Bundelhoek 18°	ST715T	01270700	ST705T 20S/PC930 PSU CLM18 BK	Bundelhoek 18°	ST705T
01255400	ST715T 27S/PC930 PSU FPO24 BK	Bundelhoek 24°	ST715T	01274500	ST704T 20S/PW930 PSU CLM18 WH	Bundelhoek 18°	ST704T
01259200	ST715T 27S/PC930 PSU FPO36 BK	Bundelhoek 36°	ST715T				
01260800	ST714T 20S/PW930 PSU FPO12 WH	Bundelhoek 12°	ST714T				
01262200	ST714T 27S/PW930 PSU FPO18 WH	Bundelhoek 18°	ST714T				
01264600	ST714T 27S/PW930 PSU FPO24 WH	Bundelhoek 24°	ST714T				

Order Code	Full Product Name	Optiektype	Productfamiliecode
01276900	ST704T 20S/PW930 PSU CLM30 WH	Bundelhoek 30°	ST704T

Order Code	Full Product Name	Optiektype	Productfamiliecode
01275200	ST704T 20S/PC930 PSU CLM18 BK	Bundelhoek 18°	ST704T

Initiële prestaties (conform IEC)

Order Code	Full Product Name	Initieel rendement LED-armatuur	Initiële lichtstroom	Initieel ingangsvermogen
01248600	ST715T 20S/ PW930 PSU FPO12 WH	95 lm/W	2000 lm	21 W
01249300	ST715T 20S/ PW930 PSD FPO12 WH	95 lm/W	2000 lm	21 W
01251600	ST715T 27S/ PW930 PSU FPO18 WH	93 lm/W	2700 lm	29 W
01253000	ST715T 27S/ PW930 PSU FPO24 WH	100 lm/W	2700 lm	27 W
01254700	ST715T 27S/ PW930 PSD FPO24 WH	100 lm/W	2700 lm	27 W
01256100	ST715T 27S/ PW930 PSU FPO30 WH	93 lm/W	2700 lm	29 W
01257800	ST715T 27S/ PW930 PSU FPO36 WH	102 lm/W	2700 lm	26.5 W
01258500	ST715T 27S/ PW930 PSD FPO36 WH	102 lm/W	2700 lm	26.5 W
01250900	ST715T 20S/ PC930 PSU FPO12 BK	95 lm/W	2000 lm	21 W
01252300	ST715T 27S/ PC930 PSU FPO18 BK	93 lm/W	2700 lm	29 W
01255400	ST715T 27S/ PC930 PSU FPO24 BK	100 lm/W	2700 lm	27 W
01259200	ST715T 27S/ PC930 PSU FPO36 BK	102 lm/W	2700 lm	26.5 W
01260800	ST714T 20S/ PW930 PSU FPO12 WH	95 lm/W	2000 lm	21 W
01262200	ST714T 27S/ PW930 PSU FPO18 WH	93 lm/W	2700 lm	29 W

Order Code	Full Product Name	Initieel rendement LED-armatuur	Initiële lichtstroom	Initieel ingangsvermogen
01264600	ST714T 27S/ PW930 PSU FPO24 WH	100 lm/W	2700 lm	27 W
01266000	ST714T 27S/ PW930 PSU FPO30 WH	93 lm/W	2700 lm	29 W
01267700	ST714T 27S/ PW930 PSU FPO36 WH	102 lm/W	2700 lm	26.5 W
01268400	ST714T 27S/ PC930 PSU FPO36 WH	102 lm/W	2700 lm	26.5 W
01261500	ST714T 20S/ PC930 PSU FPO12 BK	95 lm/W	2000 lm	21 W
01263900	ST714T 27S/ PC930 PSU FPO18 BK	93 lm/W	2700 lm	29 W
01265300	ST714T 27S/ PC930 PSU FPO24 BK	100 lm/W	2700 lm	27 W
01269100	ST705T 20S/ PW930 PSU CLM18 WH	95 lm/W	2000 lm	21 W
01271400	ST705T 20S/ PW930 PSD CLM18 WH	95 lm/W	2000 lm	21 W
01272100	ST705T 20S/ PW930 PSU CLM30 WH	95 lm/W	2000 lm	21 W
01270700	ST705T 20S/ PC930 PSU CLM18 BK	95 lm/W	2000 lm	21 W
01274500	ST704T 20S/ PW930 PSU CLM18 WH	95 lm/W	2000 lm	21 W
01276900	ST704T 20S/ PW930 PSU CLM30 WH	95 lm/W	2000 lm	21 W
01275200	ST704T 20S/ PC930 PSU CLM18 BK	95 lm/W	2000 lm	21 W

Mechanische eigenschappen en behuizing

Order Code	Full Product Name	Kleur	Order Code	Full Product Name	Kleur
01248600	ST715T 20S/PW930 PSU FPO12 WH	White	01264600	ST714T 27S/PW930 PSU FPO24 WH	White
01249300	ST715T 20S/PW930 PSD FPO12 WH	White	01266000	ST714T 27S/PW930 PSU FPO30 WH	White
01251600	ST715T 27S/PW930 PSU FPO18 WH	White	01267700	ST714T 27S/PW930 PSU FPO36 WH	White
01253000	ST715T 27S/PW930 PSU FPO24 WH	White	01268400	ST714T 27S/PC930 PSU FPO36 WH	White
01254700	ST715T 27S/PW930 PSD FPO24 WH	White	01261500	ST714T 20S/PC930 PSU FPO12 BK	Black
01256100	ST715T 27S/PW930 PSU FPO30 WH	White	01263900	ST714T 27S/PC930 PSU FPO18 BK	Black
01257800	ST715T 27S/PW930 PSU FPO36 WH	White	01265300	ST714T 27S/PC930 PSU FPO24 BK	Black
01258500	ST715T 27S/PW930 PSD FPO36 WH	White	01269100	ST705T 20S/PW930 PSU CLM18 WH	White
01250900	ST715T 20S/PC930 PSU FPO12 BK	Black	01271400	ST705T 20S/PW930 PSD CLM18 WH	White
01252300	ST715T 27S/PC930 PSU FPO18 BK	Black	01272100	ST705T 20S/PW930 PSU CLM30 WH	White
01255400	ST715T 27S/PC930 PSU FPO24 BK	Black	01270700	ST705T 20S/PC930 PSU CLM18 BK	Black
01259200	ST715T 27S/PC930 PSU FPO36 BK	Black	01274500	ST704T 20S/PW930 PSU CLM18 WH	White
01260800	ST714T 20S/PW930 PSU FPO12 WH	White	01276900	ST704T 20S/PW930 PSU CLM30 WH	White
01262200	ST714T 27S/PW930 PSU FPO18 WH	White	01275200	ST704T 20S/PC930 PSU CLM18 BK	Black

