



# DecoScene LED BBP623

## BBP623 34xLED-HB/NW I MB GC GR RMR

DecoScene LED Accent - 34 stuks - LED High Brightness -  
Middelbrede bundel - Helder glas - Inbouwmontagedoos rond

DecoScene LED is ontworpen om het optimale opwaartse verlichtingseffect te produceren: van hoogvermogen floodlighting tot meer subtiele effecten zoals accentverlichting. Zijn unieke collimatoroptiek levert een gelijkmatige lichtopbrengst en verzekert een optimale kleurmenging. Vierkante en ronde behuizingen passen verborgen in bestrating, beton of gras, waarbij het oppervlak overdag vlak en onopvallend blijft. De combinatie van de nieuwste LED-technologie en best-in-class optieken maken DecoScene LED tot een totaal flexibele oplossing. Waar dan ook gemakkelijk te installeren met een perfect verlichtingseffect als resultaat.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Aantal lichtbronnen	34 [ 34 stuks]
Type lichtbron	LED-HB [ LED High Brightness]
Lampuitvoering	2S [ 2nd generation, screw fixation]
Kleur lichtbron	Neutraalwit
Lichtbron vervangbaar	Ja
Aantal VSA's	1 unit
Driver/voedingsunit/transformator	PSU [ Voedingsunit]
Driver/VSA meegeleverd	Ja
Type lichtkap/lens	Helder glas
Bundelspreiding armatuur	24°
Ingebouwde regeling	-
Besturingsinterface	-

Aansluiting	-
Kabel	Kabel 3,0 m zonder steker
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I
Armatuurvorm	RV [ Ronde uitvoering]
Coating	Nee
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 5 s
Brandbaarheidsmarkering	-
CE-markering	CE-markering
ENEC-markering	ENEC-markering
Markering 'groen' product	'Groen' product
Levensduur tot 70% lichtstroom	50000 h
Garantieperiode	3 jaar
Mechanische accessoires	-

# DecoScene LED BBP623

Decoratieve accessoires	Nee [-]
Type optiek buiten	Middelbrede bundel
Opmerkingen:	*-Volgens de richtlijnen van Lighting Europe in het artikel "Evaluatie van de prestaties van LED-armaturen - januari 2018" is er geen statistisch relevant verschil in behoud van lichtopbrengst tussen B50 en bijvoorbeeld B10. Daarom is de waarde voor de gemiddelde nuttige gebruiksduur (B50) gelijk aan de waarde B10. * Bij extreme omgevingstemperaturen kan de armatuur automatisch dimmen om onderdelen te beschermen
Constante lichtopbrengst	No
Aantal producten op MCB van 16 A type B	32
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Moduletype lichtbron	LED
Klasse van onderhoudsgemak	Klasse A, armatuur is voorzien van onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): LED-kaart, driver, regelenheden, bescherming tegen schakelpieken, optiek, frontpaneel en mechanische onderdelen
Code productfamilie	BBP623 [ DecoScene LED Accent]

## Eisen aan armatuurontwerp

Opwaartseverlichtingsratio	0,03
Standaard kantenhoek opzetmontage	-
Standaard kantenhoek opschuifmontage	-

## Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Ingangsspanning	100 tot 277 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Aanloopstroom	35 A
Duur aanloopstroom	0,35 ms
Arbeidsfactor (min.)	0.8

## Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Nee
---------	-----

## Mechanische eigenschappen en Behuizing

Materiaal behuizing	Aluminium
Reflectormateriaal	-
Optisch materiaal	Polycarbonaat
Materiaal lichtkap/lens	Gehard glas
Bevestigingsmateriaal	Staal
Montageapparaat	RMR [ Inbouwmontagedoos rond]
Vorm lichtkap/lens	Convex lens
Afwerking lichtkap/lens	Helder
Totale hoogte	382 mm

Totale diameter	350 mm
Effectief geprojecteerd oppervlak	0 m <sup>2</sup>
Kleur	Grey
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	382 x NaN x NaN mm (15 x NaN x NaN in)

## Goedkeuring en Toepassing

IP-classificatie	IP 67 [ Bescherming tegen binnendringen van stof, waterdicht]
IK-classificatie	IK10 [ 20 J, vandalismebestendig]
Piekspanningsbeveiliging (gemeenschappelijk/differentiaal)	Piekspanningsbeschermingsniveau tot 4 kV met differentiaal-modus en 4 kV met normale modus

## Initiële prestaties (conform IEC)

Initiële lichtstroom	4250 lm
Tolerantie lichtstroom	+/-7%
Initieel rendement LED-armatuur	78,7 lm/W
Initiële gecorrigeerde kleurtemperatuur	4000 K
Initiële kleurweergave-index	70
Initiële kleurkwaliteit	(0.367, 0.396) SDCM <3
Initieel systeemvermogen	54 W
Tolerantie energieverbruik	+/-10% +/-2

## Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 100.000 uur	10 %
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 100.000 uur	L80

## Toepassingsomstandigheden

Bereik omgevingstemperatuur	-40 tot +50 °C
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq	25 °C
Maximaal dimniveau	Niet van toepassing

## Productgegevens

Volledige productcode	871829141903700
Productnaam voor bestelling	BBP623 34xLED-HB/NW I MB GC GR RMR
EAN/UPC - Product	8718291419037
Bestelcode	41903700
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	1
SAP-materiaal	910403950012
Nettogewicht SAP (per stuk)	15,400 kg



# DecoScene LED BBP623

## Maatschets




BBP623 34xLED-HB/NW I MB GC GR RMR

## Fotometrische gegevens

BBP623 GC 34xLED-HB/NW MB

L.G.R.=0.72

34 x 126 lm



OFCC\_BBP623 GC 34xLED-HB/NW MB-Cartesian Outdoor (combined)

