



# ClearAccent

## RS060B LED5-36-/840 PSR II WH

840 neutraalwit - Regelbare voedingsunit - Veiligheidsklasse II - White

Installeer vandaag nog de LEDinaire ClearAccent Spot. De eenvoudige LED-oplossing als alternatief voor uw conventionele verlichting.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Kleur lichtbron	840 neutraalwit
Lichtbron vervangbaar	Nee
VSA	-
Driver/voedingsunit/transformator	PSR [ Regelbare voedingsunit]
Optiektype	Symmetrisch
Bundelspreiding armatuur	36°
Besturingsinterface	Analog
Aansluiting	Schroefaansluitblok, 3-polig
Kabel	-
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II
CE-markering	CE-markering
Garantieperiode	3 jaar
Constance lichtopbrengst	No

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220-240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Arbeidsfactor (min.)	0.9

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja

Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Materiaal behuizing	Gietaluminium
Reflectormateriaal	Polycarbonaat met aluminiumcoating
Optisch materiaal	Polycarbonaat
Materiaal lichtkap/lens	Polycarbonaat
Bevestigingsmateriaal	-
Afwerking lichtkap/lens	Helder
Totale lengte	55 mm
Totale breedte	55 mm
Totale hoogte	55 mm
Totale diameter	75 mm
Kleur	White
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	55 x 55 x 55 mm (2.2 x 2.2 x 2.2 in)

Goedkeuring en Toepassing	
IP-classificatie	IP 20 [ Bescherming tegen vingers]
IK-classificatie	IK02 [ 0.2 J standaard]

## Initiële prestaties (conform IEC)

Initiële lichtstroom	500 lm
Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Initieel rendement LED-armatuur	83 lm/W
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	4000 K
Initiële kleurweergave-index	≥80
Initiële kleurkwaliteit	(0.38, 0.38) SDCM <3
Initieel systeemvermogen	6 W
Tolerantie energieverbruik	+/-10%

## Toepassingsomstandigheden


Bereik omgevingstemperatuur	0 tot +40 °C
-----------------------------	--------------

## Productgegevens

Volledige productcode	871869607268499
Productnaam voor bestelling	RS060B LED5-36-/840 PSR II WH
EAN/UPC - Product	8718696072684
Bestelcode	07268499
Lokale code	RS060B53684PWH
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	24
SAP-materiaal	910503910183
Nettogewicht SAP (per stuk)	0,100 kg




## Maatschets




ClearAccent RS060B/RS061B

## Fotometrische gegevens



IFAS1\_RS060B1xLED5-36-840



IFPC1\_RS060B1xLED5-36-840

