



LuxSpace, recessed

DN570B LED24S/830 PSU-E C WH

LuxSpace, recessed, 20 W, D200 mm, 2600 lm, 3000 K,
Réflecteur brillant, IP20

Les clients souhaitent optimiser toutes leurs ressources. Cela ne se limite pas seulement aux coûts d'utilisation (énergie, etc.) mais aussi à leurs ressources humaines. Les économies d'énergie constituent toujours une priorité, mais elles ne peuvent se faire au détriment du bien-être des effectifs, qui ont besoin d'un environnement agréable afin d'accroître leur productivité, ou sur les clients, qui veulent profiter de leur expérience d'achat. LuxSpace offre une combinaison idéale entre efficacité, confort lumineux et design, sans transiger sur les performances d'éclairage (rendu et uniformité des couleurs). Il offre une vaste gamme d'options permettant de créer l'ambiance souhaitée, quelle que soit l'application.


Données du produit

| Informations générales | | Conforme à RoHS | |
|------------------------------|--|---|-----------------|
| Source lumineuse remplaçable | Non | | Oui |
| Nombre d'appareillages | 1 unité | Données techniques de l'éclairage | |
| Driver inclus | Oui | Flux lumineux | 2.600 lm |
| Code famille de produits | DN570B [LUXSPACE 2 COMPACT LOW HEIGHT] | Température de couleur corrélée (nom.) | 3000 K |
| Type de lampe | LED | Efficacité lumineuse (nominale) | 130 lm/W |
| Valeur ajoutée | Premium | Indice de rendu de couleur (IRC) | >80 |
| Marquage CE | Oui | Valeur d'effet stroboscopique (SVM) | 0,4 |
| Garantie | 5 ans | Température de couleur | 830 blanc chaud |
| Inflammabilité | Pour montage sur surfaces normalement inflammables | Type d'optique | - |
| Marquage ENEC | Marquage ENEC | Diffusion du faisceau de lumière du luminaire | 80° |
| Essai au fil incandescent | Température 650 °C, durée 30 s | Indice UGR | 22 |

LuxSpace, recessed

| Fonctionnement et électricité | |
|---|--|
| Tension d'entrée | 220 à 240 V |
| Fréquence linéaire | 0/50/60 Hz |
| Courant d'appel | 16 A |
| Durée courant d'appel | 0,195 ms |
| Consommation électrique | 20 W |
| Facteur de puissance (fraction) | 0.9 |
| Connexion | Connecteur à poussoir et soulagement de traction |
| Câble | - |
| Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B | 24 |
| Température | |
| Gamme de températures ambiantes | +10 à +25 °C |
| Commandes et gradation | |
| Variation de l'intensité lumineuse | Non |
| Driver / unité d'alimentation électrique / transformateur | Bloc d'alimentation externe (On/Off) |
| Interface de commande | - |
| Flux lumineux constant | Non |
| Mécanique et boîtier | |
| Matériaux du corps | Aluminium moulé sous pression |
| Matériaux du réflecteur | Revêtu en aluminium et polycarbonate |
| Matériaux optiques | Polycarbonate |
| Matériaux du cache optique/de la lentille | Polycarbonate |
| Matériaux de fixation | Acier |
| Couleur du corps | Blanc |
| Finition du cache optique/de la lentille | - |
| Finition du réflecteur | Réflecteur brillant |
| Hauteur totale | 96 mm |
| Diamètre total | 214 mm |
| Approbation et application | |
| Indice de protection | IP20 [Protection des doigts] |
| Protection contre les chocs mécaniques | IK02 [0,2 J standard] |

Schéma dimensionnel



| Évaluation de la durabilité | - |
|---|--|
| Classe de protection CEI | Classe de sécurité II |
| Risque photobiologique | Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778 |
| Spécification des risques photobiologiques | 0 m |
| Performances initiales | |
| Chromaticité initiale | (0.43, 0.40) SDCM≤2 |
| Tolérance de flux lumineux | +/-10% |
| Tolérance de consommation électrique | +/-10% |
| Durées de vie (conformes IES) | |
| Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h | 5 % |
| Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 50 000 h | L90 |
| Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 100 000 h | L80 |
| Conditions d'application | |
| Niveau de gradation maximal | Non applicable |
| Performance température ambiante Tq | 25 °C |
| Convient pour la commutation aléatoire | Oui |
| Données du produit | |
| Code EOC | 871869996998100 |
| Nom du produit de la commande | DN570B LED24S/830 PSU-E C WH |
| Code de commande | 96998100 |
| Code de commande local | 96998100 |
| Quantité par pack | 1 |
| Conditionnement par carton | 1 |
| Code 12NC | 910505100868 |
| Nom de produit complet | DN570B LED24S/830 PSU-E C WH |
| Codes EAN/UPC - Boîte | 8718699969981 |
| EAN/UPC - Product/Case | 8718699969981 |

LuxSpace, recessed



© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, septembre 26 - Les données sont sujettes à changement