

Platines Forte Puissance ECB330 / ECP330

ECB330 MHN-LA2000W 360-415V FU

GearUnits - MASTER MHN-LA - 2000 W

Philips est l'une des rares entreprises capables de fournir des solutions globales de systèmes de projecteur comprenant tous les éléments nécessaires : projecteur, lampe et platine. Innovantes, nos platines d'alimentation forte puissance sont conçues pour répondre aux attentes des clients désireux de disposer d'une solution compacte prête à être installée. Les platines d'alimentation forte puissance sont destinées à être utilisées avec des projecteurs compatibles avec des lampes à décharge forte puissance et ne pouvant pas intégrer de composants électriques en raison d'un espace restreint ou de températures élevées. Une platine contient tous les composants électriques (ballast, amorçeurs, condensateurs), le câblage et les borniers nécessaires pour assurer l'amorçage de la lampe et de stabiliser le courant lampe pour maintenir son bon fonctionnement. Elles sont disponibles en versions IP20 (ECB330) et IP65 (ECP330). La gamme des platines d'alimentation vient de s'enrichir d'une version électronique (ECM330) disponible en IP20, laquelle est compatible des projecteurs ArenaVision MVF403 MHN-LA 1000 W et MVF404 MHN-SE HO 2000 W. Cette gamme de projecteurs ArenaVision est spécialement conçue pour des événements sportifs intérieurs et extérieurs. La platine électronique élimine entièrement l'effet de scintillement lors des retransmissions télévisées, ce qui garantit des images parfaitement filmées avec des caméras super-ralenti.

Données du produit

Caractéristiques générales		Code famille de lampe	MHN-LA [MASTER MHN-LA]
Nombre de sources lumineuses	1 [1 pc]	Puissance de la lampe	2000 W

Platines Forte Puissance ECB330 / ECP330

Circuit de compensation	Compensé
Nombre d'unités d'appareillage	1 unit
Appareillage	Classique
Protection du circuit électrique	Fusible intégré
Connexion	Bornier de raccordement à vis 3 pôles
Essai au fil incandescent	F [conçus pour des surfaces normalement inflammables]
Marquage CE	Marquage CE
Marquage ENEC	Non
Code de la famille de produits	ZCM330 [GearUnits]

Caractéristiques électriques

Tension d'entrée	360 to 415 V
Fréquence d'entrée	50 Hz
Amorceur	Non [-]

Gestion et gradation

avec gradation	Non
----------------	-----

Matériaux et finitions

Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	NaN x NaN x NaN mm
---	--------------------

Normes et recommandations

Code d'indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Classe énergétique	A3

Performances initiales (conforme IEC)

Puissance initiale absorbée	2166 W
-----------------------------	--------

Conditions d'utilisation


Plage de températures ambiantes	-30 à +55 °C
---------------------------------	--------------

Données logistiques

Code de produit complet	871829106276900
Nom du produit de la commande	ECB330 MHN-LA2000W 360-415V FU
Code barre produit	8718291062769
Code de commande	06276900
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	1
SAP - Matériaux	910925726012
Net Weight (Piece)	17,900 kg



Schéma dimensionnel



ECB330 MHN-LA2000W 360-415V FU

