



Maxos fusion

LL600Z BC L1040 WH

Maxos fusion Acc. – Blanc

Maxos fusion est un système de réglettes à LED adaptable qui offre une qualité de lumière excellente pour moins de la moitié du coût énergétique des lampes fluorescentes. Pour les applications en magasin, une gamme de panneaux linéaires, des modules non linéaires et un éventail de spots peuvent s'intégrer sans difficulté dans l'ossature du rail pour mettre en valeur vos produits. Pour les applications industrielles, l'accent a été mis sur la réduction des coûts d'installation et de maintenance, qui est rendue possible par l'utilisation d'un nombre de panneaux linéaires moins importants. Grâce à l'installation électrique comportant jusqu'à 13 câbles, la flexibilité de ces équipements qui offre la liberté de les positionner selon les besoins et l'intégration d'autres services/matériaux tiers, le système vous permet de réduire l'encombrement au plafond. Il peut également être reconfiguré facilement pour accueillir de futurs changements de disposition. L'infrastructure est conçue pour pouvoir intégrer des capteurs destinés à la collecte de données, ce qui vous offre l'opportunité d'utiliser des informations précises pour optimiser votre activité.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Classe de protection CEI	-
Matériaux	Polycarbonate
Couleur des accessoires	Blanc
Code de la famille de produits	LL600Z [Maxos fusion Acc.]

Caractéristiques électriques	
Tension d'entrée	- V
Fréquence d'entrée	- Hz

Matériaux et finitions	
Longueur totale	1040 mm
Largeur totale	60 mm
Hauteur totale	8,5 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	9 x 60 x 1040 mm

Normes et recommandations	
Code de protection contre les chocs mécaniques	IK00 [Pas de protection]

Maxos fusion


Données logistiques

Code de produit complet	871869698948799
Nom du produit de la commande	LL600Z BC L1040 WH
Code barre produit	8718696989487
Code de commande	98948799
Code de commande local	LL600BCL1040
Numérateur - Quantité par kit	1

Conditionnement par carton	32
SAP - Matériaux	910925864957
Net Weight (Piece)	0,098 kg

Kit 00

Schéma dimensionnel



LL600Z BC L1040 WH

LL600Z BC L1040 WH

