

HID ontstekers

SN 56 220-240V 50/60HZ

HID-ontstekers voor seriesystemen.


Product gegevens

Algemene informatie	
Toepassingscode	56
Lamptype	SON/MHN
Aantal lampen	1 stuk/eenheid
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Type ontsteking	Semi-parallel
Aantal ontsteekpulsen	2
Ontsteekspanning (max.)	5,00 kV
Reactiespanning	198 V
Functioneel netspanningsbereik (AC)	-8%--+6%
Veilig netspanningsbereik (AC)	-10%--+10%
Vermogensverliezen (nom.)	1.0 W
Bedrading	
Kabelcapaciteit draden apparaat naar lamp (nom.)	10 nF
Striplengte draad	6.0 mm
Draaddoorsnede VSA-contact	0.70-2.50 mm ²
Connectortype	Schroef
Systeemeigenschappen	
Gespecificeerd VSA/lamp-vermogen	1800 W

Temperatuur	
T-omgeving (max.)	55 °C
T-opslag (max.)	80 °C
T-opslag (min.)	-25 °C
T-behuizing maximaal (max.)	60 °C
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Behuizing	SNI-115
Goedkeuring en Toepassing	
Goedkeuringsmerktekens	CE-markering ENEC-certificaat
Productgegevens	
Volledige productcode	871150091560330
Productnaam voor bestelling	SN 56 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC - Product	8711500915603
Bestelcode	91560330
Lokale code	SN56
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	20
SAP-materiaal	913619669966
Nettogewicht SAP (per stuk)	0,090 kg

HID ontstekers

Maatschets



Product	D1	C1	A1	A2	B1
SN 56 220-240V 50/60Hz	4,3 mm	38,0 mm	114,5 mm	95,0 mm	41,0 mm

SN 56 220-240V 50/60Hz

