

PHILIPS

Lighting



HID-HighPower SON/MH/HPL/HPI

BHD 2000 L76 380/400/415V 50Hz HP-317

Ingegoten VSA's voor gebruik met SON (T) (Plus)-, HPL-, HPI- en MH-lampen met nominale vermogens van 1000 W en meer.

Product gegevens

Algemene informatie	
Toepassingscode	L76-A2
Vormgeving	HP-317
Lamptype	MH
Aantal lampen	1 stuk/eenheid

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsspanning	380 tot 415 V
Ingangsfrequentie	50 Hz
Ingangsspanning (Multi-Tab)	380/400/415
Arbeidsfactor 100% belasting (nom.)	0,87
Functioneel netspanningsbereik (AC)	-8% - +6%
Veilig netspanningsbereik (AC)	-10% - +10%
Ingangsstroom met cos phi-correctie	6,60 A
Ingangsstroom zonder cos phi-correctie	11,30 A
Vermogensfactor zonder cos phi-correctie (nom.)	0,50
Vermogensverliezen (nom.)	80,0 W

Bedrading	
Striplengte draad	7,0 mm
Draaddoorsnede VSA-contact	0,70-6,00 mm ²

Connectortype	
Connectortype	Schroef

Systeemeigenschappen	
Condensator	75µF/450V
Gespecificeerd VSA/lamp-vermogen	2000 W
Aanbevolen ontsteker	Series ignitor

Temperatuur	
T-opslag (max.)	80 °C
T-opslag (min.)	-25 °C
T-winding (max.)	130 °C
Temperatuurverschil, normale omstandigheden	65 °C

Goedkeuring en Toepassing	
Goedkeuringsmerktokens	CE-markering ENEC-certificaat


Productgegevens	
Volledige productcode	871150074276600
Productnaam voor bestelling	BHD 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317
EAN/UPC - Product	8711500996695
Bestelcode	74276600

HID-HighPower SON/MH/HPL/HPI

Lokale code	BHD2000L76
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	1
SAP-materiaal	913700232103

Nettogewicht SAP (per stuk)	17,500 kg
-----------------------------	-----------

Maatschets



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BHD 2000 L76-A2	6,5	102,0	317,0	282,0	306,0	117,0	88,0
380/400/415V 50Hz	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HP-317							

BHD 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317

