



OccuSwitch

LRH1070/00 Sensr Surface Box

Ceiling mounting box for the OccuSwitch LRM1070/1080

De OccuSwitch is een bewegingsdetector met ingebouwde schakelaar. Hij schakelt het licht uit in een vertrek of ruimte als daar niemand meer aanwezig is en bespaart zo tot 30% elektriciteit. De OccuSwitch kan elke belasting tot 6 A schakelen en een ruimte regelen van 20 tot 25 m². Een losneembare netspanningsconnector vereenvoudigt de installatie en montage van de OccuSwitch in het plafond. Een afzonderlijke Wieland-kabel is verkrijgbaar voor gemakkelijke, snelle en probleemloze installatie.


Product gegevens

Productgegevens	
Volledige productcode	871155973143899
Productnaam voor bestelling	LRH1070/00 SENSr SURFACE BOX
EAN/UPC - Product	8711559731438
Bestelcode	73143899
Lokale code	LRH1070/00

Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	42
SAP-materiaal	913700328003
Nettogewicht SAP (per stuk)	0,100 kg

OccuSwitch

Maatschets



LRH1070/00 SENSUR SURFACE BOX

