



HF-Matchbox Blue

HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V

HF-Matchbox Blue is een betaalbaar, betrouwbaar, compact, lichtgewicht en hoogfrequent VSA voor gebruik met systeemvermogens lager dan 25 W in combinatie met TL mini-, TL-D-, TL5- en TL5c-, PL-T/C- en PL-L/S-lampen. De HF-M Blue-reeks heeft een robuust ontwerp, voldoet aan alle relevante internationale veiligheids- en prestatienormen en heeft een energierendementsindex (CELMA EEI) van A2.

Product gegevens

Algemene informatie	
Toepassingscode	mk1
Lamptype	TL/TL5/PL-L
Aantal lampen	1 stuk/eenheid
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)	60
Automatische herstart	Ja
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsspanning	230 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Arbeidsfactor 100% belasting (nom.)	0,64
Ontsteektijd (max.)	0,5 s
Functioneel netspanningsbereik (AC)	-8%~+6%
Veilig netspanningsbereik (AC)	-10%~+10%
Vermogensverliezen (nom.)	1,9-2,2 W
Bedrading	
Connectortype ingangsaansluitingen	Insert
Kleur ingangsaansluitingen	Oranje
Kleur uitgangsaansluitingen	Grijs
Connectortype uitgangsaansluitingen	Insert

Kabellengte van apparaat tot lamp	1,50 m
Kabellengte spanningvoerende bedrading	0,30 m
Striplengte draad	8,0-9,0 mm
Doorsnede ingangsaansluiting	0,50-1,50 mm ²
Doorsnede uitgangsaansluiting	0,50-1,50 mm ²

Systeemeigenschappen

Gespecificeerd VSA/lamp-vermogen	24 W
----------------------------------	------

Temperatuur

T-omgeving (max.)	40 °C
T-omgeving (min.)	-10 °C
T-behuizing maximaal (max.)	75 °C

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Behuizing	SH
-----------	----

Werking op noodstroom

Batterijspanning lampontsteking	194-254 V
---------------------------------	-----------

HF-Matchbox Blue

Goedkeuring en Toepassing


IP-classificatie	IP 20 [Ingress Protection 20]
Goedkeuringsmerktekens	F-markering CE-markering VDE-certificaat CB-certificaat

Productgegevens

Volledige productcode	871150053638930
Productnaam voor bestelling	HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V

EAN/UPC - Product	8711500536389
Bestelcode	53638930
Lokale code	HFM124SH
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	50
SAP-materiaal	913700417966
Nettogewicht SAP (per stuk)	0,040 kg

Maatschets



HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V

Product

HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V

