



HF-PERFORMER II PL-T/C/R/L/TL5C

HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V

De HF-Performer EII PL-T/C/R/T5c is een duurzaam, slank en hoogfrequent elektronisch VSA voor een grote reeks CFL-ni-toepassingen. Hij is ideaal voor toepassingen waar een hoge energie-efficiënte vereist is. De HF-Performer EII-reeks heeft een robuust ontwerp, voldoet aan alle relevante internationale veiligheids- en prestatienormen en is energiezuinig (CELMA EEI A2).

Product gegevens

Algemene informatie	
Toepassingscode	EII
Type uitvoering	mk4
Lamptype	PL-T/C/L/TL5C
Aantal lampen	2 stuk/eenheid
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)	12
Automatische herstart	Ja
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Bedrijfsfrequentie (max.)	- kHz
Bedrijfsfrequentie (min.)	42 kHz
Bedrijfsfrequentie (nom.)	45 kHz
Ontsteekmethode	Warme start
Crestfactor (max.)	1,7
Arbeidsfactor 100% belasting (nom.)	0,95
Ontsteektijd (max.)	0,52 s
Functioneel netspanningsbereik (AC)	-8% - +6%
Veilig netspanningsbereik (AC)	-10% - +10%

Aardlekstroom (nom.)	0,5 mA
Duur aanloopstroom	0,35 ms
Constance vermogensafwijking	-2%/ +2%
VSA-factor (nom.)	1
Vermogensverliezen (nom.)	4.35-4.93 W
Aanloopstroom (max.)	31 A
Bedrading	
Connectortype ingangsaansluitingen	Insert
Kabelcapaciteit uitgangsdrazen onderling (nom.)	100 pF
Connectortype uitgangsaansluitingen	Insert
Kabellengte spanningvoerende bedrading	0,75 m
Striplengte draad	7.5-8.5 mm
Dual armatuur Master/Slave	Niet van toepassing [Master/slave-werking niet van toepassing]
Doorsnede ingangsaansluiting	0.50-1.50 mm ²
Doorsnede uitgangsaansluiting	0.50-1.50 mm ²
Kabelcapaciteit uitgangsdrazen/aarde (nom.)	100 pF

HF-PERFORMER II PL-T/C/R/L/TL5C

Systeemeigenschappen	
Gespecificeerd VSA/lamp-vermogen	22-42 W
Nominaal lampvermogen op PL-T/C	22/42 W
Temperatuur	
T-omgeving (max.)	50 °C
T-omgeving (min.)	-25 °C
T-opslag (max.)	80 °C
T-opslag (min.)	-40 °C
Levensduur T-behuizing (nom.)	75 °C
T-behuizing maximaal (max.)	75 °C
T-ontsteking (max.)	50 °C
T-ontsteking (min.)	-25 °C
Werking op noodstroom	
Batterijspanning lamponsteking	198-254 V
Batterijspanning lamp tijdens bedrijf	176-254
Goedkeuring en Toepassing	
Energierendement-index	A2
IP-classificatie	IP 20 [Ingress Protection 20]
EMI 9 kHz ... 30 MHz	EN55015
EMI 30 MHz ... 1000 MHz	EN55022 level B
Veiligheidsnorm	IEC 61347-2-3
Prestatienorm	IEC 60929
Kwaliteitsnorm	ISO 9000:2000

Milieunorm	ISO 14001
Emissienorm harmonische stroomsterkte	IEC 61000-3-2
EMC-immuniteitsnorm	IEC 61547
Standaardoptie	IEC68-2-6 F c
Schokken standaard	IEC 68-2-29 Eb
Vochtigheidsnorm	EN 61347-2-3 clause 11
Goedkeuringsmerktekens	CE-markering ENEC-certificaat VDE-EMV-certificaat
Temperatuurmarkering	Ja
Calamiteitenorm	IEC 60598-2-22
Brom- en ruisniveau	Onhoorbaar

Productgegevens	
Volledige productcode	871150091399930
Productnaam voor bestelling	HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V
EAN/UPC - Product	8711500913999
Bestelcode	91399930
Lokale code	HFP22242TL5CPL
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
SAP-materiaal	913700630866
Nettogewicht SAP (per stuk)	0,150 kg

Maatschets

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/	4,5 mm	30,0	103,0	93,5	67,0	57,5
TL5C EII 220-240V		mm	mm	mm	mm	mm

HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V

HF-PERFORMER II PL-T/C/R/L/TL5C

