


PHILIPS

Lighting



HID-PrimaVision Mini CDM

HID-PV m 20 /I CDM HPF 220-240V 50/60Hz

Miniatuur elektronisch HID-VSA voor CDM-lampen: verleg de grenzen van creativiteit en innovatie in armatuurontwerp.

Product gegevens

Algemene informatie	
Toepassingscode	HPF
Type uitvoering	mk1
Lamptype	CDM
Aantal lampen	1 stuk/eenheid
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)	24
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Minimale operationele netspanning (min.)	198 V
Arbeidsfactor 100% belasting (nom.)	0,95
Ontsteekspanning (max.)	4,5 kV
Ontsteekspanning (min.)	3,3 kV
Uitschakeltijd ontsteking (nom.)	21 min
Functioneel netspanningsbereik (AC)	198-254V
Veilig netspanningsbereik (AC)	180-264V
Aardlekstroom (max.)	0,5 mA
Duur aanloopstroom	0,25 ms
Constante vermogensafwijking	-3%/+3%
Vermogensverliezen (nom.)	4,5 W
Aanloopstroom (max.)	15 A
Rendement bij volledige belasting [%]	87,7 %
Bedrading	
Kabelcapaciteit uitgangsdraaden onderling (nom.)	150 pF
Kabellengte van apparaat tot lamp	2 m
Striplengte draad	10,0-11,0 mm
Draaddoorsnede VSA-contact	0,75-2,50 mm ²
Connectortype	Insert
Systeemeigenschappen	
Gespecificeerd VSA/lamp-vermogen	20 W
Temperatuur	
T-omgeving (max.)	45 °C
T-omgeving (min.)	-20 °C
T-opslag (max.)	80 °C
T-opslag (min.)	-25 °C
Levensduur T-behuizing (nom.)	75 °C
T-behuizing maximaal (max.)	75 °C

HID-PrimaVision Mini CDM

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Behuizing	Independent
-----------	-------------


Goedkeuring en Toepassing

Actieve temperatuurbescherming	Ja
EMI 9 kHz ... 300 MHz	CISPR 15 uitg. 7.2
Standaardoptie	IEC68-2-6 F c
Schokken standaard	IEC 68-2-29 Eb
Goedkeuringsmerktekens	F-markering CE-markering ENEC-certificaat CB-certificaat
Brom- en ruisniveau	Onhoorbaar

Productgegevens

Volledige productcode	872790089060000
Productnaam voor bestelling	HID-PV m 20 /I CDM 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC - Product	8711500881632
Bestelcode	89060000
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
SAP-materiaal	913700646266
Nettogewicht SAP (per stuk)	0,230 kg

Maatschets



HID-PV m 20 /I CDM 220-240V 50/60Hz

Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1
HID-PV m 20 /I CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	34,0 mm	234,7 mm	225,1 mm	202,0 mm	49,4 mm

