


PHILIPS

Lighting



HID-PrimaVision Mini CDM

HID-PV m 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz

Miniatuur elektronisch HID-VSA voor CDM-lampen: verleg de grenzen van creativiteit en innovatie in armatuurontwerp.

Product gegevens

Algemene informatie		Aanloopstroom (max.)	
Toepassingscode	HPF		15 A
Type uitvoering	mk1	Rendement bij volledige belasting [%]	90 %
Lamptype	CDM	Bedrading	
Aantal lampen	1 stuk/eenheid	Kabelcapaciteit uitgangsdrazen onderling (nom.)	150 pF
Geschikt voor buitengebruik	Nee	Kabellengte van apparaat tot lamp	2 m
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)	24	Striplengte draad	10.0-11.0 mm
Bedrijfs- en Elektrische gegevens		Draaddoorsnede VSA-contact	0.75-2.50 mm ²
Ingangsspanning	220 tot 240 V	Connectortype	Insert
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz	Systeemeigenschappen	
Minimale operationele netspanning (min.)	198 V	Gespecificeerd VSA/lamp-vermogen	35 W
Arbeidsfactor 100% belasting (nom.)	0,95	Temperatuur	
Ontsteekspanning (max.)	4,5 kV	T-omgeving (max.)	45 °C
Ontsteekspanning (min.)	3,3 kV	T-omgeving (min.)	-20 °C
Uitschakeltijd ontsteking (nom.)	21 min	T-opslag (max.)	80 °C
Functioneel netspanningsbereik (AC)	198-254V	T-opslag (min.)	-25 °C
Veilig netspanningsbereik (AC)	180-264V	Levensduur T-behuizing (nom.)	85 °C
Aardlekstroom (max.)	0,5 mA	T-behuizing maximaal (max.)	85 °C
Duur aanloopstroom	0,25 ms		
Constante vermogensafwijking	-3%/+3%		
Vermogensverliezen (nom.)	6 W		

HID-PrimaVision Mini CDM

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Behuizing	Independent
-----------	-------------


Goedkeuring en Toepassing

Actieve temperatuurbescherming	Ja
EMI 9 kHz ... 300 MHz	CISPR 15 uitg. 7.2
Standaardoptie	IEC60068-2-6 F c
Schokken standaard	IEC 60068-2-29 Eb
Goedkeuringsmerktekens	F-markering CE-markering ENEC-certificaat CB-certificaat
Brom- en ruisniveau	Onhoorbaar

Productgegevens

Volledige productcode	872790089164500
Productnaam voor bestelling	HID-PV m 35/l CDM 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC - Product	8711500881724
Bestelcode	89164500
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
SAP-materiaal	913700653566
Nettogewicht SAP (per stuk)	0,230 kg

Maatschets



HID-PV m 35/l CDM 220-240V 50/60Hz

Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1
HID-PV m 35/l CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	34,0 mm	234,7 mm	225,1 mm	202,0 mm	49,4 mm

