



# HID-PrimaVision SDW-TG (Mini White SON)

## HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz

Robuust, lichtgewicht elektronisch HID-VSA uit één stuk voor SDW-TG-lampen (mini White SON). Lichtgewicht elektronisch VSA uit één stuk voor 50 en 100 W SDW-TG-lampen (mini White SON)

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lamptype	SDW-TG
Aantal lampen	1 stuk/eenheid
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)	14
Automatische herstart	Ja
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Minimale operationele netspanning (min.)	180 V
Bedrijfsfrequentie (nom.)	0,14 kHz
Arbeidsfactor 100% belasting (nom.)	0,95
Ontsteekspanning (max.)	4,0 kV
Ontsteekspanning (min.)	3,3 kV
Uitschakeltijd ontsteking (nom.)	6 min
Functioneel netspanningsbereik (AC)	-10%~+6%
Veilig netspanningsbereik (AC)	-18%~+10%
Duur aanloopstroom	0,50 ms
Constante vermogensafwijking	-3%/+3%
Vermogensverliezen (nom.)	9 W
Aanloopstroom (max.)	33 A
Rendement bij volledige belasting [%]	91,7 %
Bedrading	
Kabellengte van apparaat tot lamp	2 m
Striplengte draad	10.0-11.0 mm
Draaddoorsnede VSA-contact	0.50-2.50 mm <sup>2</sup>
Connectortype	Insert
Systeemeigenschappen	
Gespecificeerd VSA/lamp-vermogen	100 W
Temperatuur	
T-omgeving (max.)	60 °C
T-omgeving (min.)	-20 °C
T-opslag (max.)	80 °C
T-opslag (min.)	-25 °C

## HID-PrimaVision SDW-TG (Mini White SON)

Levensduur T-behuizing (nom.)	75 °C
T-behuizing maximaal (max.)	85 °C

### Mechanische eigenschappen en Behuizing

Behuizing	/S
-----------	----


### Goedkeuring en Toepassing

Actieve temperatuurbescherming	Ja
EMI 9 kHz ... 300 MHz	CISPR 15 uitg. 7.2
Standaardoptie	IEC68-2-6 F c
Schokken standaard	IEC 68-2-29 Eb
Goedkeuringsmerktekens	CE-markering ENEC-certificaat CB-certificaat
Brom- en ruisniveau	Onhoorbaar

### Productgegevens

Volledige productcode	872790088754900
Productnaam voor bestelling	HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC - Product	8711500881861
Bestelcode	88754900
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
SAP-materiaal	913700656566
Nettogewicht SAP (per stuk)	0,350 kg

### Maatschets



HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV 100 /S SDW- TG 220-240V 50/60Hz	4,5 mm	37,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm

