


**PHILIPS**

Lighting



# HID-Basic BSN MK4 semi-parallel ontsteker

## BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Geïmpregneerde elektromagnetische koper-VSA's voor gebruik met een externe semiparallelle ontsteker voor CDM-, CDO-, MH-, HPI (Plus)- en SON-lampen.

### Product gegevens

Algemene informatie		Systeemeigenschappen	
Toepassingscode	K302-A2-ITS	Draaddoorsnede VSA-contact	2.5 mm <sup>2</sup>
Vormgeving	BC1-123	Connectortype	Schroef
Lamptype	SON/CDO	<b>Temperatuur</b>	
Aantal lampen	1 stuk/eenheid	Gespecificeerd VSA/lamp-vermogen	100 W
<b>Bedrijfs- en Elektrische gegevens</b>		Aanbevolen ontsteker	for SON/CDO/CDM lamps ignitor SKD 578 (913700655366) or series digital SUD40 (913700193591) only CDM
Ingangsspanning	230 V	<b>Goedkeuring en Toepassing</b>	
Ingangsfrequentie	50 Hz	Actieve temperatuurbescherming	Ja
Arbeidsfactor 100% belasting (nom.)	0,85	Goedkeuringsmerktekens	CE-markering ENEC-certificaat
Functioneel netspanningsbereik (AC)	-8% - +6%		
Veilig netspanningsbereik (AC)	-10% - +10%		
Ingangsstroom met cos phi-correctie	0.6 A		
Ingangsstroom zonder cos phi-correctie	1.2 A		
Vermogensfactor zonder cos phi-correctie (nom.)	0,4		
Vermogensverliezen (nom.)	13.7 W		
<b>Bedrading</b>			
Striplengte draad	6.0 mm		


## HID-Basic BSN MK4 semi-parallelle ontsteker

### Productgegevens

Volledige productcode	871869674086600
Productnaam voor bestelling	BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz
EAN/UPC - Product	8718696740866
Bestelcode	74086600
Numerator - Aantal per pak	1

Numerator - Dozen per buitendoos	6
SAP-materiaal	913700752326
Nettogewicht SAP (per stuk)	1,400 kg

### Maatschets



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz	123 mm	98 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz

