

PHILIPS

Lighting



HID-Basic BSN MK4 semi-parallel ontsteker

BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Geïmpregneerde elektromagnetische koper-VSA's voor gebruik met een externe semiparallelle ontsteker voor CDM-, CDO-, MH-, HPI (Plus)- en SON-lampen.

Product gegevens


Algemene informatie		Systeemeigenschappen	
Toepassingscode	K302-A2-ITS	Gespecificeerd VSA/lamp-vermogen	150 W
Vormgeving	BC2-134	Aanbevolen ontsteker	for SON/CDO/CDM lamps ignitor SKD 578 (913700655366)
Lamptype	SON/MH/CDM/CDO	Temperatuur	
Aantal lampen	1 stuk/eenheid	T-opslag (max.)	130 °C
Bedrijfs- en Elektrische gegevens		T-opslag (min.)	-30 °C
Ingangsspanning	230 V	T-winding (max.)	140 °C
Ingangsfrequentie	50 Hz	Temperatuurverschil, normale omstandigheden	55 °C
Arbeidsfactor 100% belasting (nom.)	0,85	Goedkeuring en Toepassing	
Functioneel netspanningsbereik (AC)	-8%+6%	Actieve temperatuurbescherming	Ja
Veilig netspanningsbereik (AC)	-10%+10%	Goedkeuringsmerktekens	CE-markering ENEC-certificaat
Ingangsstroom met cos phi-correctie	0,85 A	Productgegevens	
Ingangsstroom zonder cos phi-correctie	1,8 A	Volledige productcode	871869674096500
Vermogensfactor zonder cos phi-correctie (nom.)	0,4		
Vermogensverliezen (nom.)	16,4 W		
Bedrading			
Striplengte draad	6,0 mm		

HID-Basic BSN MK4 semi-parallele ontsteker

Productnaam voor bestelling	BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz
EAN/UPC - Product	8718696740965
Bestelcode	74096500
Lokale code	BSN150K302ITS
Numerator - Aantal per pak	1

Numerator - Dozen per buitendoos	6
SAP-materiaal	913700752626
Nettogewicht SAP (per stuk)	2,240 kg

Maatschets



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz	134 mm	113 mm	76 mm	65 mm	6,2 mm

BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz

