


PHILIPS

Lighting



HID-Basic BSN MK4 semi-parallel ontsteker

BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Geïmpregneerde elektromagnetische koper-VSA's voor gebruik met een externe semiparallelle ontsteker voor CDM-, CDO-, MH-, HPI (Plus)- en SON-lampen.

Product gegevens


Algemene informatie		Systeemeigenschappen	
Toepassingscode	K302-A2-ITS	Draaddoorsnede VSA-contact	2.5 mm ²
Vormgeving	BC2-160	Connectortype	Schroef
Lamptype	SON/MH/CDM/CDO	Condensator	32µF/250V
Aantal lampen	1 stuk/eenheid	Gespecificeerd VSA/lamp-vermogen	250 W
Bedrijfs- en Elektrische gegevens		Aanbevolen ontsteker	for SON/CDO/CDM lamps ignitor SKD 578 (913700655366)
Ingangsspanning	230 V	Temperatuur	
Ingangsfrequentie	50 Hz	T-opslag (max.)	130 °C
Arbeidsfactor 100% belasting (nom.)	0,85	T-opslag (min.)	-30 °C
Functioneel netspanningsbereik (AC)	-8%~+6%	T-winding (max.)	140 °C
Veilig netspanningsbereik (AC)	-10%~+10%	Temperatuurverschil, normale omstandigheden	70 °C
Ingangsstroom met cos phi-correctie	1.4 A	Goedkeuring en Toepassing	
Ingangsstroom zonder cos phi-correctie	3 A	Actieve temperatuurbescherming	Ja
Vermogensfactor zonder cos phi-correctie (nom.)	0,4	Goedkeuringsmerktekens	CE-markering ENEC-certificaat
Vermogensverliezen (nom.)	26.1 W		
Bedrading			
Striplengte draad	6.0 mm		

HID-Basic BSN MK4 semi-parallelle ontsteker

Productgegevens	
Volledige productcode	871869674102300
Productnaam voor bestelling	BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz
EAN/UPC - Product	8718696741023
Bestelcode	74102300
Lokale code	BSN250K302ITS

Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	6
SAP-materiaal	913700752926
Nettogewicht SAP (per stuk)	3,250 kg

Maatschets



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz	160 mm	139 mm	76 mm	65 mm	6,2 mm

BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz

