



Dynalite Relay Controllers

DMRC210DA-RJ12

2 channel compact Relay Controller for use with the DUS804C-RJDA occupancy sensor.


Relais- en multifunctionele apparaten behoren tot de populairste vormen van lichtregeling en kunnen de grootste impact hebben in termen van energiebeheer en lichtregeling. Deze Philips Dynalite-oplossing, die verkrijgbaar is in configuraties voor DIN-rail- en wandmontage, stelt een omvangrijke reeks relaisregelaars, met een diversiteit van aantallen circuits en afmetingen, in staat individueel te werken of als onderdeel van een systeem. Daardoor kunnen ze voldoen aan elke projectvereiste. Elk apparaat kan tot 170 voorkeurstellingen opslaan, wat het mogelijk maakt complexe schakellogica op te roepen via eenvoudige netwerkberichten. Het ingebruikstellingsproces en de netwerkberichten worden vereenvoudigd doordat de vereiste voorkeursscenario's zijn opgeslagen in elk relais.

Product gegevens


Algemene informatie		Productnaam voor bestelling	
CE-markering	CE-markering	Productnaam voor bestelling	DMRC210DA-RJ12
Opmerkingen:	Please download the Lighting - Product Data Sheet for more information and ordering options	EAN/UPC - Product	8710163522524
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja	Bestelcode	52252400
Toepassingsomstandigheden		Lokale code	DMRC210RJDA
Bereik omgevingstemperatuur	0 tot +50 °C	Numerator - Aantal per pak	1
		Numerator - Dozen per buitendoos	1
Productgegevens		SAP-materiaal	913703050109
Volledige productcode	871016352252400	Nettogewicht SAP (per stuk)	188,000 g

Dynalite Relay Controllers

Maatschets



Dynalite Relay Controllers



Dynalite Relay Controllers

