



Dynalite Multipurpose Controllers

DGBM200-V2

2 Channel Signal dimmer, occupies 1 slot - - Control module for use in DDMC802

In elk project kunnen veel verschillende types verlichtingsbelastingen vereist zijn om het gewenste resultaat te bereiken. Elk van deze belastingtypes kan een andere stijl van regelen vereisen. De unieke reeks multifunctionele regelaars van Philips Dynalite maakt maatwerk van de uitgangstypes mogelijk via verschillende uitgangsmodule. Bij gebruik van multifunctionele regelaars voor DIN-railmontage kan een specifiek type regeling gekozen worden voor elk circuit: relais, opgaandeflankdimmer, afgaandeflankdimmer, VSA-regeling, regelaar met kant-en-klare functionaliteit en bediening van ventilator of zonwering. In elke combinatie kunnen meerdere belastingtypes geregeld worden vanaf één enkel apparaat. Dit vereenvoudigt de installatie en voorkomt verspilde capaciteit van circuits die niet nodig zijn.

Product gegevens

Algemene informatie	
Opmerkingen:	Please download the Lighting - Product Data Sheet for more information and ordering options
Productgegevens	
Volledige productcode	871869688778300
Productnaam voor bestelling	DGBM200 V2
EAN/UPC - Product	8718696887783
Bestelcode	88778300
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	1
SAP-materiaal	913703261209
Nettogewicht SAP (per stuk)	25,000 g