



# HF-SELECTALUME II TL5

## HF-S 3/414 TL5 II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II is de meest economische, betrouwbare, slanke en betaalbare fluorescentieoplossing, met een zeer onderscheidende technologie voor energiebesparing, systeemflexibiliteit en weergaloze prestaties. De kostenbesparende HF-Selectalume II heeft een robuust ontwerp dat voldoet aan alle relevante internationale veiligheids- en prestatienormen. De HF-Selectalume II is bestemd voor gebruik met binnenverlichtingsarmaturen zoals spots, downlights en inbouwarmaturen die vooral worden toegepast in kantoren, winkels, industrie, hotels, restaurants en andere toepassingen waar regelapparatuur wordt geïnstalleerd met incidentele Aan/Uit-schakelactiviteit

### Product gegevens

Algemene informatie	
Toepassingscode	II
Type uitvoering	mk1
Lamptype	TL5
Aantal lampen	3/4 stuk/eenheid
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)	28
Automatische herstart	Ja
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Bedrijfsfrequentie (nom.)	45 kHz
Crestfactor (nom.)	1,7
Arbeidsfactor 100% belasting (nom.)	0,98
Voorverwarmingstijd	1,6 s
Functioneel netspanningsbereik (AC)	202-254V -8% - +6%

Veilig netspanningsbereik (AC)	198-264V -10% - +10%
Aardlekstroom (max.)	0,5 mA
Duur aanloopstroom	0,35 ms
VSA-factor (nom.)	1,13
Vermogensverliezen (nom.)	6.1/10.8 W
Aanloopstroom (max.)	18 A
Bedrading	
Connectortype ingangsaansluitingen	WAGO 744 connector
Kabelcapaciteit uitgangsdraad/aarde (max.)	120 pF
Connectortype uitgangsaansluitingen	WAGO 744 connector [ Suitable for manual wiring]
Kabellengte spanningvoerende bedrading	0,75 m
Striplengte draad	8.0-9.0 mm
Dual armatuur Master/Slave	Mogelijk, max. lengte lampdraden 2 m [ Master/slave-werking mogelijk]

## HF-SELECTALUME II TL5

Doorsnede ingangsaansluiting	0.50-1.50 mm <sup>2</sup>
Doorsnede uitgangsaansluiting	0.50-1.50 mm <sup>2</sup>
Kabelcapaciteit neutraalleiders uitgang/aarde (max.)	120 pF
Kabelcapaciteit spanningsdraden uitgang/aarde (max.)	120 pF

### Systeemeigenschappen

Gespecificeerd VSA/lamp-vermogen	14 W
Nominaal lampvermogen op TL5	14 W
Systeemvermogen op TL5	51.0/61.4 W
Lampvermogen op TL5	44.2/55.0 W
Vermogensverlies op TL5	6.8/6.4 W

### Temperatuur

T-omgeving (max.)	55 °C
T-omgeving (min.)	-20 °C
T-opslag (max.)	80 °C
T-opslag (min.)	-40 °C
Levensduur T-behuizing (nom.)	75 °C
T-behuizing maximaal (max.)	75 °C

### Mechanische eigenschappen en Behuizing

Behuizing	L 280x39x21.5
-----------	---------------

### Werking op noodstroom

Nominale lichtopbrengst na 60 sec.	100% of EBLF
Normale bedrijfsspanning (DC)	220-240 V
Batterijspanning gegarandeerde werking	176-275 V
Batterijspanning gegarandeerde ontsteking	186-275 V

Lumenverhouding noodverlichtings-VSA (EBLF) (nom.)	100 %
Nominale lichtopbrengst na 5 sec.	50% of EBLF


### Goedkeuring en Toepassing

Energierendement-index	A2/A2BAT
IP-classificatie	IP 20 [ Ingress Protection 20]
EMI 9 kHz ... 30 MHz	EN55015
Standaardoptie	IEC68-2-6 F c
Schokken standaard	IEC 68-2-29 Eb (10G/16 ms)
Goedkeuringsmerktekens	F-markering CE-markering ENEC-certificaat CCC-certificaat C-Tick-certificaat PSB-certificaat TISI-markering SIRIM-goedkeuring CB-certificaat CCC-certificaat VDE-EMV-certificaat
Brom- en ruisniveau	< 30 dB(A)

### Productgegevens

Volledige productcode	872790088335000
Productnaam voor bestelling	HF-S 3/414 TL5 II 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC - Product	8711500998705
Bestelcode	88335000
Lokale code	HFS3414TL5
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
SAP-materiaal	913713033066
Nettogewicht SAP (per stuk)	0,228 kg

## Maatschets



HF-S 3/414 TL5 II 220-240V 50/60Hz

### Product

HF-S 3/414 TL5 II 220-240V 50/60Hz

## HF-SELECTALUME II TL5

