



Plusline ES Compact

Plusline 78mm 2y 48W R7s 230V 1BB

Lineaire netspanningshalogeenlamp met superieure kwaliteit en betrouwbaarheid. Biedt een zeer lange levensduur en helder halogeenlicht. Ideale oplossing voor decoratieve armaturen.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	R7S [R7s]
Gebruiksstand	UNIVERSAL [vrij]
Nominale levensduur (nom.)	2000 h
Schakelcyclus	8.000X
Gespecificeerde levensduur (uur)	2000 h

Eisen aan armatuurontwerp

Lichtstroom (nom.)	780 lm
Lichtstroom (gespec.) (nom.)	750 lm
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2900 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	15,6 lm/W
Kleurweergave-index (nom.)	100
LLMF bij einde nominale levensduur (min.)	80 %

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Power (Rated) (Nom)	48,0 W
Lampstroom (nom.)	0,21 A
Opstarttijd (nom.)	0,0 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	instant full light
Arbeidsfactor (nom.)	1
Spanning (nom.)	230 V

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja

Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Lampafwerking	Helder
Lampvoetinformatie	18
Lampvorm	T11 [T 111 mm]

Goedkeuring en Toepassing	
Energieverbruik kWh/1.000 uur	48 kWh

Luminaire Design Requirements	
Lamp temperatuur (max.)	900 °C
Kneep temperatuur (max.)	350 °C

Productgegevens	
Volledige productcode	872790085231800
Productnaam voor bestelling	Plusline 78mm 2y 48W R7s 230V 1BB
EAN/UPC - Product	8727900852318
Bestelcode	85231800
Lokale code	PLUSLINECOM48W
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	100
SAP-materiaal	924587044210

Plusline ES Compact

Nettogewicht SAP (per stuk)	7,000 g
-----------------------------	---------

Maatschets



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline 78mm 2y 48W R7s 230V 1BB	11 mm	76,5 mm	74,9 mm	73,3 mm	78 mm

DEComp 78mm 2y 48W R7s/18 230V T11 CL

