



MASTER PL-T 4 Broches Xtra



MASTER PL-T XTRA 32W/840/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-T Xtra est une lampe fluorescente compacte et efficace, généralement utilisée dans les plafonniers standard pour les applications de commerce de détail, d'accueil et de bureaux requérant des niveaux d'éclairage plus élevés. De plus, les lampes MASTER PL-T Xtra s'accompagnent de coûts d'exploitation sensiblement réduits grâce à leur durée de vie, plus de deux fois supérieure à celle d'une lampe MASTER PL-T, et à leur taux de défaillance extrêmement bas. L'originale technologie du pont, inventée par Philips, garantit des performances optimales dans l'application et est synonyme d'une luminosité accrue et d'une efficacité plus élevée que la technologie pliée. La version à 4 broches est conçue pour fonctionner sur un appareillage de contrôle électronique et est dotée d'un support de lampe à enficher/retirer.

Mises en garde et sécurité

- Les caractéristiques techniques et électriques de la lumière de la lampe sont influencées par les conditions de fonctionnement, autrement dit par la température ambiante de la lampe et sa position de fonctionnement ainsi que par l'appareillage de contrôle HF appliqué
- La durée de vie de la lampe est plus courte en cas de commutation fréquente et si les électrodes ne sont pas préchauffées correctement
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Caractéristiques générales		LSF préch 2 000 h nominal		99 %
Culot	GX24Q-3 [GX24q-3]	LSF préch 4 000 h nominal		98 %
Durée de vie 50 % de mortalité avec préchauffage (nom.)	33000 h	LSF préch 6 000 h nominal		97 %
		LSF préch 8 000 h nominal		96 %

MASTER PL-T 4 Broches Xtra

LSF préch 16 000 h nominal	94 %
LSF préch 20 000 h nominal	90 %
Référence de mesure du flux	Sphere

Photométries et colorimétries

Code couleur	840 [CCT de 4 000 K]
Flux lumineux (nom.)	2300 lm
Flux lumineux (nominal) (nom.)	2400 lm
Couleur	Blanc brillant (CW)
Coordonnée trichromatique x (nom.)	0,38
Coordonnée de chromaticité Y (nom.)	0,38
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	75 lm/W
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF 2 000 h nominal	92 %
LLMF 4 000 h nominal	88 %
LLMF 6 000 h nominal	86 %
LLMF 8 000 h nominal	84 %
LLMF 12 000 h nominal	81 %
LLMF 16 000 h nominal	79 %
LLMF 20 000 h nominal	78 %

Caractéristiques électriques

Puissance (valeur nominale)	32,0 W
Courant lampe (nom.)	0,320 A

Températures

Température de fonctionnement (nom.)	28 °C
--------------------------------------	-------

Gestion et gradation

avec gradation	Oui
----------------	-----

Matériaux et finitions

Informations sur le culot	4P
---------------------------	----

Normes et recommandations

Classe d'efficacité énergétique	G
Taux de mercure (Hg) (max.)	3 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	3,0 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	32 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	423336

Données logistiques

Code de produit complet	871150089743570
Nom du produit de la commande	MASTER PL-T Xtra 32W/840/4P 1CT/ 5X10BOX
Code barre produit	8711500897435
Code de commande	89743570
Code de commande local	PLT32W8404PXTRA
Numérateur - Quantité par kit	1
Description du code local calculé B2B	8345263
Conditionnement par carton	50
SAP - Matériaux	927912584014
Net Weight (Piece)	70,000 g
Code ILCOS	FSMH-32/40/1B-L/P-GX24q=3



Schéma dimensionnel

Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T Xtra 32W/840/4P 1CT/ 5X10BOX	41,0 mm	98,7 mm	123,0 mm	138,7 mm

MASTER PL-T Xtra 32W/840/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-T 4 Broches Xtra



Données photométriques



Couleur /840



Couleur /840

Durée de vie



LDLE_PLT4PLTG_0001-Life expectancy diagram

LDLE_PLT4PLTG_0002-Life expectancy diagram



LDLE_PLT4PLTG_0003-Life expectancy diagram

LDLM_PLT4PLTG_0001-Lumen maintenance diagram

MASTER PL-T 4 Broches Xtra

