



MASTER TL5 High Output



MASTER TL5 HO 54W/830 UNP/40

Deze Philips Master TL5-lamp (buisdiameter 16 mm) levert een hoge lichtopbrengst. De TL5 High Efficiency-lamp is geoptimaliseerd voor installaties die een hoge lichtopbrengst vereisen en biedt een uitstekend lumenbehoud en kleurweergave-index. Toepassingen lopen uiteen van kantoren en industrie tot scholen en detailhandel.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens


Bedrijfs- en elektrische gegevens		
Energieverbruik	54,4 W	
Lampstroom (nom.)	0,455 A	
Algemene informatie		
Lampvoet	G5 [G5]	
Eigenschappen	na [Not Applicable]	
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	
Eisen aan armatuurontwerp		
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]	
Lichtstroom	4.500 lm	
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)	
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,44	
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,403	
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)		3000 K
Lichtrendement (nominaal)		83 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)		82
Regelsystemen en dimmers		
Dimbaar	Ja	
Mechanische eigenschappen en behuizing		
Lampvorm	T5 [16 mm (T5)]	
Goedkeuring en toepassing		
Energie-efficiëntielabel	G	
Kwikhoud (Hg) (nom.)	1,2 mg	
Energieverbruik kWh/1.000 uur	55 kWh	

MASTER TL5 High Output

EPREL-registratienummer	423561
Productgegevens	
Full EOC	871150063734555
Productnaam voor bestelling	MASTER TL5 HO 54W/830 UNP/40
Bestelcode	63734555
Lokale code	TL554W830IP


Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	40
Materiaalnummer (12NC)	927929083018
Volledige productnaam	MASTER TL5 HO 54W/830 UNP/40
EAN/UPC - Case	8711500637352

Maatschets




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 54W/830 UNP/40	17 mm	1.149,0 mm	1.156,1 mm	1.153,7 mm	1.163,2 mm

Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 54W/830 UNP/40

Levensduur



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 54W/830 UNP/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 54W/830 UNP/40

MASTER TL5 High Output

Levensduur



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 54W/830 UNP/40

