



# TL Mini Standaardkleuren



## TL Mini 8W/33-640 1FM/10X25CC

Deze Miniatuur TL-lamp (buisdiameter 16 mm) is een lamp met kleine afmetingen, wat systeemminiaturisatie mogelijk maakt en de mogelijkheid biedt van werking op een laagspannings-gelijkstroomvoeding. De TL Mini is ideaal voor toepassingen in een beperkte ruimte en waar kleurweergave en rendement niet de belangrijkste factoren zijn, zoals in oriëntatie-, reclame- en noodverlichting.

### Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G5 [ G5]
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	5000 h
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	10000 h
Levensduur tot 50% uitval voorverwarmd (nom.)	10000 h
Systeembeschrijving	N.v.t. [-]
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	33-640
Lichtstroom (nom.)	380 lm
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)
Lumenbehoud 10000 uur (nom.)	58 %
Lumenbehoud 2.000 uur (nom.)	80 %
Lumenbehoud 5.000 uur (nom.)	70 %

Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	0,38
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	0,38
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	51 lm/W
Kleurweergave-index (nom.)	59

### Bedrijfs- en elektrische gegevens

Power (Rated) (Nom)	7,1 W
Lampstroom (nom.)	0,145 A
Spanning (nom.)	56 V

### Regelsystemen en dimmers

Dimbaar	Ja
---------	----

# TL Mini Standaardkleuren

## Mechanische eigenschappen en behuizing

Lampvorm	T5 [ 16 mm (T5)]
----------	------------------

## Goedkeuring en toepassing


Energie-efficiëntieklasse	G
Kwikhoud (Hg) (max.)	2,5 mg
Kwikhoud (Hg) (nom.)	4,4 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	8 kWh
EPREL-registratienummer	423491

## Productgegevens

Volledige productcode	87115007047337
-----------------------	----------------

Productnaam voor bestelling	TL Mini 8W/33-640 FAM/10X25BOX
EAN/UPC - Product	8711500704733
Bestelcode	70473327
Lokale code	TL8W33HQ
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	250
SAP-materiaal	928001003318
Net Weight (Piece)	27,000 g
ILCOS-code	FD-8/41/2B-E-G5


## Maatschets




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL Mini 8W/33-640 FAM/10X25BOX	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293,0 mm	302,5 mm

TL Mini 8W/33-640 FAM/10X25BOX

## Fotometrische gegevens



LDPB\_TL-MINI\_33-640-Spectral power distribution B/W



LDPO\_TL-MINI\_33-640-Spectral power distribution Colour

## TL Mini Standaardkleuren

