



TL Mini consumer products



TL MINI 8W/827 1PP/10

Existent en différentes puissances, température de couleur, et indice de rendu des couleurs

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	G5 [G5]
Durée de vie à 10% de mortalité (nom.)	5000 h
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	10000 h
Durée de vie 50 % de mortalité avec préchauffage (nom.)	10000 h
Référence de mesure du flux	Sphere

Photométries et colorimétries	
Code couleur	827 [CCT de 2 700 K]
Flux lumineux (nom.)	450 lm
Couleur	Blanc incandescent
Flux lumineux à 10 000 h (nom.)	71 %
Flux lumineux à 2 000 h (nom.)	85 %
Flux lumineux à 5 000 h (nom.)	77 %
Coordonnée trichromatique x (nom.)	0,463
Coordonnée de chromaticité Y (nom.)	0,42
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	59 lm/W

Indice de rendu des couleurs (nom.)	
	82

Caractéristiques électriques	
Puissance (valeur nominale)	7,1 W
Courant lampe (nom.)	0,145 A
Tension (nom.)	56 V

Gestion et gradation	
avec gradation	Oui

Matériaux et finitions	
Forme de l'ampoule	T5 [16 mm (T5)]


Normes et recommandations	
Classe d'efficacité énergétique	G
Taux de mercure (Hg) (max.)	2,5 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	3,0 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	8 kWh

TL Mini consumer products

Numéro d'enregistrement EPREL	423493
Données logistiques	
Code de produit complet	871150062255625
Nom du produit de la commande	TL Mini 8W/827 1PP/10
Code barre produit	8711500622556
Code de commande	62255625
Numérateur - Quantité par kit	1

Description du code local calculé B2B	3821273
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	928001008213
Net Weight (Piece)	27,000 g
Code ILCOS	FD-8/27/1B-E-G5


Schéma dimensionnel




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL Mini 8W/827 1PP/10	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293,0 mm	302,5 mm

TL Mini 8W/827 1PP/10

Données photométriques



Couleur /827



Couleur /827

