



TL-D gekleurd

TL-D Colored 36W Green 1SL/25

Deze TL-D-lamp (buisdiameter 26 mm) helpt bij het scheppen van speciale effecten en sferen of het trekken van de aandacht met behulp van rood, groen, blauw en geel licht. Naast het gebruiken van de specifieke kleuren is het ook mogelijk de kleuren te mengen om wit licht te realiseren. Deze lamp biedt een hoge lichtopbrengst dankzij het gebruik van basispoeders. Tot de toepassingsgebieden horen winkels, showrooms, bars en restaurants, demonstratieruimten, reclameverlichting en amusementsbedrijven.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens


Algemene informatie		Lampstroom (nom.)		0,440 A	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Spanning (nom.)		103 V	
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	12000 h	Temperatuur			
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	15000 h	Ontwerptemperatuur (nom.)		25 °C	
Levensduur tot 50% uitval voorverwarmd (nom.)	20000 h	Regelssystemen en dimmers			
Eisen aan armatuurontwerp		Dimbaar		Ja	
Kleurcode	170	Mechanische eigenschappen en behuizing			
Lichtstroom (nom.)	4300 lm	Lampvorm		T8 [26 mm (T8)]	
Lichtstroom (gespec.) (nom.)	4300 lm	Goedkeuring en toepassing			
Kleuraanduiding	Groen (G)	Kwikinhoud (Hg) (nom.)		1,7 mg	
LLMF 2.000 uur gemeten	90 %				
Bedrijfs- en elektrische gegevens					
Power (Rated) (Nom)	36,0 W				

TL-D gekleurd

Energieverbruik kWh/1.000 uur	42 kWh
Productgegevens	
Volledige productcode	871150064300140
Productnaam voor bestelling	TL-D Colored 36W Green 1SL/25
EAN/UPC - Product	8711500643001
Bestelcode	64300140

Lokale code	TLD36W17
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	25
SAP-materiaal	928048501705
Net Weight (Piece)	135,000 g


Maatschets



TL-D Colored 36W Green 1SL/25

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D Colored 36W Green 1SL/25	28,0 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm

Fotometrische gegevens



TL-DCOL 170

