



# TL-D Couleur

## TL-D Colored 36W Blue 1SL/25

Cette lampe TL-D (diamètre de tube de 26 mm) contribue à créer des ambiances et des effets particuliers ou à attirer l'attention grâce à la lumière rouge, verte, bleue et jaune. En plus d'utiliser des couleurs spécifiques, il est également possible de mélanger les couleurs pour créer une lumière blanche. Cette lampe offre un flux lumineux élevé, grâce à l'utilisation de poudres de base. Parmi les applications figurent les magasins et les show-rooms, les bars et les restaurants, les espaces de démonstration, l'éclairage des panneaux de signalisation et les magasins de loisirs.

### Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

### Données du produit

| Caractéristiques générales              |                                  | Tension (nom.)                       |                  |
|---|----------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| Culot                                   | G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent] | 103 V                                |                  |
| Durée de vie à 10% de mortalité (nom.)  | 12000 h                          | Températures                         |                  |
| Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.) | 15000 h                          | Température de fonctionnement (nom.) | 25 °C            |
| Photométries et colorimétries           |                                  | Gestion et gradation                 |                  |
| Code couleur                            | 180                              | avec gradation                       | Oui              |
| Flux lumineux (nom.)                    | 960 lm                           | Matériaux et finitions               |                  |
| Flux lumineux (nominal) (nom.)          | 960 lm                           | Forme de l'ampoule                   | T8 [ 26 mm (T8)] |
| Couleur                                 | Bleu (B)                         | Normes et recommandations            |                  |
| LLMF 2 000 h nominal                    | 85 %                             | Taux de mercure (Hg) (nom.)          | 13,0 mg          |
| Caractéristiques électriques            |                                  | Consommation d'énergie kWh/1 000 h   | 45 kWh           |
| Puissance (valeur nominale)             | 36,0 W                           |                                      |                  |
| Courant lampe (nom.)                    | 0,440 A                          |                                      |                  |


## TL-D Couleur

### Données logistiques

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Code de produit complet       | 871150072754140              |
| Nom du produit de la commande | TL-D Colored 36W Blue 1SL/25 |
| Code barre produit            | 8711500727541                |
| Code de commande              | 72754140                     |
| Code de commande local        | TLD36W18                     |

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Numérateur - Quantité par kit | 1            |
| Conditionnement par carton    | 25           |
| SAP - Matériaux               | 928048501805 |
| Poids net (pièce)             | 135,000 g    |


### Schéma dimensionnel



TL-D Colored 36W Blue 1SL/25

| Product                         | D (max) | A (max)   | B (max)   | B (min)   | C (max)   |
|---------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| TL-D Colored 36W<br>Blue 1SL/25 | 28,0 mm | 1199,4 mm | 1206,5 mm | 1204,1 mm | 1213,6 mm |

### Données photométriques



LDPB\_TL-DCOL\_180-Spectral power distribution B/W

LDPO\_TL-DCOL\_180-Spectral power distribution Colour

