



MSR GOLD

MSR Gold™ 700/2 FastFit 1CT/8

Toutes les lampes finissent par griller un jour, mais si c'est une MSR Gold™ FastFit à culot simple, il suffit de quelques secondes pour la remplacer, grâce à la conception spéciale de son culot et de son support de lampe. Cette lampe offre un faisceau de haute intensité, une lumière blanche d'une grande pureté et un éclairage vraiment performant. Ses broches plaquées or assurent une meilleure protection contre la chaleur et évitent que la lampe grille de façon prématurée. La technologie P3 permet d'utiliser la lampe dans n'importe quelle position et à températures plus élevées. Elle garantit ainsi une durée de vie plus longue et un flux lumineux constant de haute qualité. De plus, le concept FastFit s'appliquant également aux lampes halogènes Philips, vous pouvez passer d'une technologie de lampe à l'autre rapidement et facilement. Les lampes Philips MSR Gold™ 1200 FastFit peuvent être utilisées dans une plage de puissance comprise entre 800 W et 1400 W.

Mises en garde et sécurité

- Il est très improbable qu'un bris de lampe ait une quelconque incidence sur votre santé. Si une lampe casse, ventilez la pièce pendant 30 minutes et ramassez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez celui-ci auprès de votre site de gestion des déchets en vue d'un recyclage. N'utilisez pas d'aspirateur.

Données du produit

Caractéristiques générales		Caractéristiques électriques	
Culot	PGJX50 [PGJX50]	Flux lumineux (nom.)	50000 lm
Position de fonctionnement	UNIVERSAL [toutes]	Coordonnée trichromatique x (nom.)	298
Application principale	Loisirs	Coordonnée de chromaticité Y (nom.)	322
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	750 h	Température de couleur proximale (nom.)	7500 K
Description du système	FastFit	Efficacité lumineuse (valeur nominale)	71 lm/W
		Indice de rendu des couleurs (nom.)	75
Photométries et colorimétries			
Code couleur	2	Puissance (valeur nominale)	700 W
Flux lumineux (min.)	41800 lm	Courant lampe (nom.)	10,2 A


MSR GOLD

Tension d'alimentation à l'allumage (min.)	198 V
Gestion et gradation	
avec gradation	Oui
Matériaux et finitions	
Informations sur le culot	PGJX50
Conditions techniques lumineuses	
Température de l'ampoule (max.)	950 °C
Température de pincement (max.)	500 °C

Données logistiques

Code de produit complet	872790090850300
Nom du produit de la commande	MSR Gold™ 700/2 FastFit 1CT/8
Code barre produit	8727900908503
Code de commande	90850300
Code de commande local	MSR700/2FAFIGOL
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	8
SAP - Matériaux	928106205114
Poids net (pièce)	0,100 kg


Schéma dimensionnel




MSR Gold™ 700/2 FastFit 1CT/8

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR Gold™ 700/2	23,2 mm	3,8 mm	64 mm	66 mm	65 mm	112 mm	50 mm
FastFit 1CT/8							

Données photométriques



XDPB_XDMSR_0001-Spectral power distribution B/W



MSR GOLD



© 2022 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com

2022, avril 28 - Les données sont sujettes à changement