



Conventionnels Ecoclick

S16 70-125W 240V UNP/20X10CT

Gamme de starters à effluve de qualité supérieure pour allumer les lampes fluorescentes avec un ballast électromagnétique.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Description du système	mono

Caractéristiques électriques	
Puissance (valeur nominale)	70 125 W
Tension d'impulsion (min.)	900 V
Tension sans réenclenchement (min.)	170 V
Tension (nom.)	240 V

Caractéristiques systèmes	
Condensateur	oui

Matériaux et finitions	
Couleur du boîtier	Blanc

Informations sur le culot	2P
---------------------------	----

Données logistiques	
Code de produit complet	871150090356331
Nom du produit de la commande	S16 70-125W 240V UNP/20X10CT
Code barre produit	8711500903563
Code de commande	90356331
Code de commande local	S16
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	200
SAP - Matériaux	928390930371
Net Weight (Piece)	7,000 g

Conventionnels Ecoclick

Schéma dimensionnel

F

Product	C (max)	E (max)
S16 70-125W 240V UNP/20X10CT	40,3 mm	21,5 mm

S16 70-125W 240V UNP/20X10CT

