



# Starters for tanning lamps

## S12 115-140W 220-240V UNP/20X25CT

Gamme de starters de qualité supérieure pour l'allumage des lampes fluorescentes fonctionnant avec des ballasts électromagnétiques

### Mises en garde et sécurité

- Composants ignifuges
- Conteneur résistant aux UV

### Données du produit

Caractéristiques générales	
Description du système	mono
Caractéristiques électriques	
Puissance (valeur nominale)	115 140 W
Tension d'impulsion (min.)	600 V
Tension sans réenclenchement (min.)	135 V
Tension (nom.)	220-240 V
Caractéristiques systèmes	
Condensateur	oui
Matériaux et finitions	
Couleur du boîtier	Noir

Informations sur le culot	2P
Données logistiques	
Code de produit complet	871150090379226
Nom du produit de la commande	S12 115-140W 220-240V UNP/20X25CT
Code barre produit	8711500903792
Code de commande	90379226
Code de commande local	S12
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	500
SAP - Matériaux	928391630303
Net Weight (Piece)	7,000 g

## Starters for tanning lamps

### Schéma dimensionnel

F

Product	C (max)	E (max)
S12 115-140W 220-240V UNP/20X25CT	40,3 mm	21,5 mm

S12 115-140W 220-240V UNP/20X25CT

