



Conventionnels Ecoclick

S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/1000

Gamme de starters à effluve de qualité supérieure pour allumer les lampes fluorescentes avec un ballast électromagnétique.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Description du système	mono
Caractéristiques électriques	
Puissance (valeur nominale)	4 65 W
Tension d'impulsion (min.)	900 V
Tension sans réenclenchement (min.)	140 V
Tension (nom.)	220-240 V
Caractéristiques systèmes	
Condensateur	oui
Matériaux et finitions	
Couleur du boîtier	Blanc
Informations sur le culot	2P

Données logistiques	
Code de produit complet	871150069769128
Nom du produit de la commande	S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/1000
Code barre produit	8711500697691
Code de commande	69769128
Code de commande local	S10IND
Numérateur - Quantité par kit	1
Description du code local calculé B2B	7902175
Conditionnement par carton	1000
SAP - Matériaux	928392220229
Net Weight (Piece)	7,000 g

Conventionnels Ecoclick

Schéma dimensionnel

F

Product	C (max)	E (max)
S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/1000	40,3 mm	21,5 mm

S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/1000

