



Lampes CorePro LEDspot GU10 DIM et non-DIM

Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D

Incontournable pour une utilisation résidentielle avec ses 15 000H de durée de vie, les CorePro GU10 restituent une lumière semblable à celle de l'halogène. L'installation/le remplacement des lampes reste simple et rapide et permettra de réaliser d'importantes économies d'énergies.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	GU10 [GU10]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	50000X
Type technique	3.5-35W
Référence de mesure du flux	Narrow Cone

Photométries et colorimétries	
Code couleur	840 [CCT de 4 000 K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	36 °
Flux lumineux (nom.)	275 lm
Intensité lumineuse (nom.)	590 cd
Couleur	Blanc brillant (CW)
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	78,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6

Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	275 lm

Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	3,5 W
Courant lampe (nom.)	32 mA
Puissance équivalente	35 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.5
Tension (nom.)	220-240 V

Températures	
Température maximale du boîtier (nom.)	65 °C

Lampes CorePro LEDspot GU10 DIM et non-DIM

Gestion et gradation

avec gradation Non

Matériaux et finitions

Forme de l'ampoule PAR16 [PAR 2 inch]

Normes et recommandations

Classe d'efficacité énergétique F

Adapté à l'éclairage d'appoint oui

Consommation d'énergie kWh/1 000 h 4 kWh

Numéro d'enregistrement EPREL 391857

Données logistiques

Code de produit complet 871869672835200

Nom du produit de la commande

Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D

Code barre produit

8718696728352

Code de commande

72835200

Code de commande local

CSGU35W84036D-2

Numérateur - Quantité par kit

1

Conditionnement par carton

10


SAP - Matériaux

929001218002

Poids net (pièce)

0,045 kg


Schéma dimensionnel




Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D

Product	D	C
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	50 mm	54 mm

Données photométriques




CorePro LEDspotMV 35W GU10 840 36D CLA



CorePro LEDspotMV 35W GU10 830 36D CLA


Lampes CorePro LEDspot GU10 DIM et non-DIM

Données photométriques




CorePro LEDspotMV 25W GU10 840 36D

Durée de vie



CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND



CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

