



Lampes CorePro LEDspot GU10 DIM et non-DIM

Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D

Incontournable pour une utilisation résidentielle avec ses 15 000H de durée de vie, les CorePro GU10 restituent une lumière semblable à celle de l'halogène. L'installation/le remplacement des lampes reste simple et rapide et permettra de réaliser d'importantes économies d'énergies.

Données du produit

Caractéristiques générales

Culot	GU10 [GU10]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	50000X
Type technique	4.6-50W
Référence de mesure du flux	Narrow Cone

Photométries et colorimétries

Code couleur	830 [CCT de 3 000 K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	36 °
Flux lumineux (nom.)	370 lm
Intensité lumineuse (nom.)	740 cd
Couleur	Blanc (WH)
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	80,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6

Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	370 lm

Caractéristiques électriques

Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	4,6 W
Courant lampe (nom.)	39 mA
Puissance équivalente	50 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,5 s
Facteur de puissance (nom.)	0,5
Tension (nom.)	220-240 V

Températures

Température maximale du boîtier (nom.)	72 °C
--	-------

Lampes CorePro LEDspot GU10 DIM et non-DIM

Gestion et gradation

avec gradation Non

Matériaux et finitions

Forme de l'ampoule PAR16 [PAR 2 inch]

Normes et recommandations

Classe d'efficacité énergétique F

Adapté à l'éclairage d'appoint oui

Consommation d'énergie kWh/1 000 h 5 kWh

Numéro d'enregistrement EPREL 391858

Données logistiques

Code de produit complet 871869672837600

Nom du produit de la commande

Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D

Code barre produit

8718696728376

Code de commande

72837600

Code de commande local

CSGU50W83036D-2

Numérateur - Quantité par kit

1

Conditionnement par carton

10


SAP - Matériaux

929001218102

Poids net (pièce)

0,045 kg

Schéma dimensionnel



Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D

Product

D


C

Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D


50 mm

54 mm

Données photométriques




LEDspot, PAR38 11W 900lm 3000K



CorePro LEDspotMV 50W GU10 830 36D CLA


Lampes CorePro LEDspot GU10 DIM et non-DIM

Données photométriques




CorePro LEDspotMV 50W GU10 830 36D CLA

Durée de vie



CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND



CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

