

# Lampes CorePro LEDlinear R7S



## CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840

La CorePro R7S remplace la lampe R7S linéaire à double culot traditionnelle. Conçue pour éclairer tout l'espace, sa lumière équivaut à celle d'une lampe halogène. Au sein de la gamme, vous pouvez choisir des produits gradables dotés d'une fonction de gradation intense qui offre une ambiance détendue lorsqu'elle est utilisée avec un équipement à intensité réglable.

### Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	R7S [ R7s]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	50000X
Type technique	7.5-60W
Référence de mesure du flux	Sphere

Photométries et colorimétries	
Code couleur	840 [ CCT de 4 000 K]
Flux lumineux (nom.)	1000 lm
Couleur	Blanc brillant (CW)
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	133,33 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	7,5 W
Courant lampe (nom.)	70 mA
Puissance équivalente	60 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.5
Tension (nom.)	220-240 V

Températures	
Température maximale du boîtier (nom.)	104 °C

Gestion et gradation	
avec gradation	Non

Matériaux et finitions	
Forme de l'ampoule	Autre

# Lampes CorePro LEDlinear R7S

## Normes et recommandations


Classe d'efficacité énergétique	E
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	8 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	465220

## Données logistiques

Code de produit complet	871869671396900
Nom du produit de la commande	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840

Code barre produit	8718696713969
Code de commande	71396900
Code de commande local	CR7S60W840
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929001339102
Poids net (pièce)	0,045 kg


## Schéma dimensionnel




CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840

Product	D	C
CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840	29 mm	78 mm

## Données photométriques




CorePro LEDlinear MV 60W R7S 840 Linear



CorePro LEDlinear MV 60W R7S 840 Linear

# Lampes CorePro LEDlinear R7S

## Données photométriques




CorePro LEDlinear MV 60W R7S 840 Linear

## Durée de vie



LEDbulb 60W E14 827 FR B38



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

