

CorePro LEDlinear MV



CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840

Philips CorePro LED R7S is een vervangende retrofit-lamp voor traditionele dubbelkneeps lineaire R7S-lampen. De 'geheel rondom licht'-bundel levert licht op dezelfde wijze zoals een halogeenlamp dat doet. Bij gebruik van een dimbare armatuur creëert u met de functie "diep dimmen" een gezellige sfeer.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	R7S [R7s]
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Nominale levensduur (nom.)	15000 h
Schakelcyclus	50000
Technisch type	7.5-60W
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K (841)]
Lichtstroom (nom.)	1000 lm
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	133,33 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	7,5 W
Lampstroom (nom.)	70 mA
Overeenkomstig vermogen	60 W

Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0,5 s
Arbeidsfactor (nom.)	0,5
Spanning (nom.)	220-240 V

Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	104 °C

Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Nee

Mechanische eigenschappen en behuizing	
Lampvorm	Overig

Goedkeuring en toepassing	
Energie-efficiëntieklasse	E
Energieverbruik kWh/1.000 uur	8 kWh
EPREL-registratienummer	465220


Productgegevens	
Volledige productcode	871869671396900
Productnaam voor bestelling	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840

CorePro LEDlinear MV

EAN/UPC - Product	8718696713969
Bestelcode	71396900
Lokale code	CR7S60W840
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10

SAP-materiaal	929001339102
Net Weight (Piece)	0,045 kg


Maatschets



CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840


Product	D	C
CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840	29 mm	78 mm

Fotometrische gegevens




General Information E1 Photometry E1 Page 1/1

CorePro LEDlinear MV 60W R7S 840 Linear





CorePro LEDlinear MV 60W R7S 840 Linear



CorePro LEDlinear MV 60W R7S 840 Linear

CorePro LEDlinear MV

Levensduur



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

