



Lampes CorePro LEDlinear R7S

CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

La CorePro R7S remplace la lampe R7S linéaire à double culot traditionnelle. Conçue pour éclairer tout l'espace, sa lumière équivaut à celle d'une lampe halogène. Au sein de la gamme, vous pouvez choisir des produits gradables dotés d'une fonction de gradation intense qui offre une ambiance détendue lorsqu'elle est utilisée avec un équipement à intensité réglable.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	R7S [R7s]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	50000X
Type technique	14-120W

Photométries et colorimétries	
Code couleur	830 [CCT de 3 000 K]
Flux lumineux (nom.)	2000 lm
Couleur	Blanc (WH)
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	142,86 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz

Puissance (valeur nominale)	14 W
Courant lampe (nom.)	75 mA
Puissance équivalente	120 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.8
Tension (nom.)	220-240 V

Températures	
Température maximale du boîtier (nom.)	100 °C

Gestion et gradation	
avec gradation	Oui

Matériaux et finitions	
Forme de l'ampoule	Linéaire

Normes et recommandations	
Classe d'efficacité énergétique	D

Lampes CorePro LEDlinear R7S

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	14 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	397582
Données logistiques	
Code de produit complet	871869671400300
Nom du produit de la commande	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830
Code barre produit	8718696714003

Code de commande	71400300
Code de commande local	CR7S20WD830
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929001353602
Poids net (pièce)	0,095 kg



Schéma dimensionnel

C

Product	D	C
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	29 mm	118 mm


CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

Données photométriques



CorePro LEDlinearMV 14-120W R7S 830 D

CorePro LEDlinearMV 14-120W R7S 830 D



CorePro LEDlinearMV 14-120W R7S 830 D

Lampes CorePro LEDlinear R7S

Durée de vie



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

