



# Lampes CorePro LEDlinear R7S

## CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

La CorePro R7S remplace la lampe R7S linéaire à double culot traditionnelle. Conçue pour éclairer tout l'espace, sa lumière équivaut à celle d'une lampe halogène. Au sein de la gamme, vous pouvez choisir des produits gradables dotés d'une fonction de gradation intense qui offre une ambiance détendue lorsqu'elle est utilisée avec un équipement à intensité réglable.

### Données du produit

#### Caractéristiques générales

Culot	R7S [ R7s]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	50000X
Type technique	14-120W

#### Photométries et colorimétries

Code couleur	840 [ CCT de 4 000 K]
Flux lumineux (nom.)	2000 lm
Couleur	Blanc brillant (CW)
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	142,86 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

#### Caractéristiques électriques

Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
--------------------	------------

Puissance (valeur nominale)	14 W
Courant lampe (nom.)	75 mA
Puissance équivalente	120 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.8
Tension (nom.)	220-240 V

#### Températures

Température maximale du boîtier (nom.)	100 °C
--	--------

#### Gestion et gradation

avec gradation	Oui
----------------	-----

#### Matériaux et finitions

Forme de l'ampoule	Linéaire
--------------------	----------

#### Normes et recommandations

Classe d'efficacité énergétique	D
---------------------------------	---

# Lampes CorePro LEDlinear R7S

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	14 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	397583
<b>Données logistiques</b>	
Code de produit complet	871869671406500
Nom du produit de la commande	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840
Code barre produit	8718696714065

Code de commande	71406500
Code de commande local	CR7S20WD840
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929001353702
Poids net (pièce)	0,095 kg



## Schéma dimensionnel

C

Product	D	C
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	29 mm	118 mm


### CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

## Données photométriques



### NAM Highbay 165W EX39 4000K 60-120D NB WB UDL



### CorePro LEDlinearMV 14-120W R7S 840 D



### CorePro LEDlinearMV 14-120W R7S 830 D

# Lampes CorePro LEDlinear R7S

## Durée de vie



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

