



Ledinaire SlimDownlight

DN065B G3 LDNR LED20/840 19.5W D200 RD

De Philips LEDINAIRE-serie bevat een selectie van populaire gebruiksklare LED-armaturen die geleverd worden met het hoge kwaliteitsniveau van Philips tegen een scherpe prijs. Betrouwbaar, energiezuinig en betaalbaar – precies wat u nodig hebt.

Product gegevens

Algemene informatie	
Kleur lichtbron	840 neutraalwit
Lichtbron vervangbaar	Nee
Aantal VSA's	1 unit
Driver/voedingsunit/transformator	PSU [Voedingsunit]
Driver/VSA meegeleverd	Ja
Optiektype	Bundelhoek 110°
Bundelspreiding armatuur	110°
Aansluiting	Schroefaansluitblok, 2-polig
Kabel	Kabel 0,2 m zonder steker
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
CE-markering	Ja
Garantieperiode	3 jaar
Constante lichtopbrengst	No
Aantal producten op MCB van 16 A type B	150
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 of 60 Hz
Aanloopstroom	5,18 A
Arbeidsfactor (min.)	0.9
Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Nee
Mechanische eigenschappen en behuizing	
Materiaal behuizing	Metaal
Reflectormateriaal	Polycarbonaat met aluminiumcoating
Optisch materiaal	Polycarbonaat
Materiaal lichtkap/lens	Polycarbonaat
Bevestigingsmateriaal	Staal
Afwerking lichtkap/lens	Mat
Totale hoogte	45 mm
Totale diameter	225 mm
Kleur	White
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	45 x NaN x NaN mm

Ledinaire SlimDownlight

Goedkeuring en toepassing

IP-classificatie	IP 20/40 [Bescherming tegen vingers, stralingsoppervlak]
IK-classificatie	IK03 [0.3 J]

Initiële prestaties (conform IEC)

Initiële lichtstroom (systeemlichtstroom)	2000 lm
Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Initieel rendement LED-armatuur	100 lm/W
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	4000 K
Initiële kleurweergave-index	80
Initiële kleurkwaliteit	(IEC4000K, 0.38, 0.38) 5SDCM
Initieel systeemvermogen	20 W
Tolerantie energieverbruik	+/-10%

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

Uitvalpercentage driver na 5.000 uur	0,6 %
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur	L65

Toepassingsomstandigheden


Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +40 °C
Geschikt voor willekeurig schakelen	Nee

Productgegevens

Volledige productcode	871951432896900
Productnaam voor bestelling	DN065B G3 LDNR LED20/840 19.5W D200 RD
EAN/UPC - Product	8719514328969
Bestelcode	32896900
Lokale code	929002220732
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
SAP-materiaal	929002664132
Net Weight (Piece)	0,340 kg





Maatschets



Cut-out hole diameter - L200mm

DN065B G3 LDNR LED20/840 19.5W D200 RD

Fotometrische gegevens



Downlight DN065B G3 LDNR 840 D200 RD-GUL

Downlight DN065B G3 LDNR 840 D200 RD-LDD

Ledinaire SlimDownlight

