

Lang meegaande, betrouwbare oplossing

HID-HeavyDuty BSX (SOX)

Ingegoten elektromagnetische koper/ijzer-VSA's voor SOX- en SOX-E-lampen

Voordelen

- Uitstekend bestand tegen chemische stoffen, vochtige omstandigheden en tegen breuk onder omgevingsdruk
- Lang meegaande, betrouwbare oplossing, uitstekende productlevensduur van gemiddeld 15 jaar
- Minimale vermogensverliezen dankzij orthocyclisch wikkelp proces
- Regel-VSA kan op afstand geïnstalleerd worden

Kenmerken


- Ingegoten met thermoplastische polyesterhars, versterkt met glasvezel
- Standaard uitgerust met Schroefaansluitblokken; insteekcontacten verkrijgbaar op aanvraag
- VSA's voor alternatieve netspanningen/frequenties verkrijgbaar op aanvraag
- Afzonderlijke aardaansluiting (HID 'Heavy Duty')

Toepassing

- Buitenverlichting


HID-HeavyDuty BSX (SOX)

Versions



BSX 90 L40 230V 50Hz

Maatschets



Product

BSX 90 L40 230V 50Hz HD1-118

