



# Spot de lumière blanche étincelante provenant d'un réflecteur aluminium au look moderne

## Aluline 111

Brûleur halogène à basse tension dans un réflecteur aluminium décoratif doté d'un couvercle anti-éblouissement. Solution idéale pour les luminaires modernes haut de gamme, pour attirer l'attention sur vos objets. Le revêtement aluminium empêche la dissipation thermique dans le rétroéclairage.

### Avantages

- Lumière halogène vive et étincelante pour attirer l'attention sur vos objets
- Intensité totalement réglable de 0 à 100 %, pour répondre aux différentes exigences de luminosité
- Coûts de remplacement réduits grâce à la longue durée de vie

### Fonctions

- Lumière de qualité supérieure avec un excellent rendu des couleurs (Ra = 100)
- La technologie basse pression avec verre anti-UV permet une utilisation dans les luminaires sans vitre de protection
- Revêtement aluminium
- Durée de vie : 3000 heures
- Instant start

## Aluline 111

### Application

- Éclairage d'accentuation par spots permettant d'instaurer l'ambiance souhaitée dans les hôtels, restaurants et commerces


### Versions



### Schéma dimensionnel


⌒

| Product                            | D (max) | C (max) | C1 (max) |
|------------------------------------|---------|---------|----------|
| Alu111 50W 4000h G53 12V 24D 1CT/6 | 111 mm  | 67 mm   | 51 mm    |




# Aluline 111

## Accent Diagrams



LDAC\_HALUACN\_50W\_24D-Accent diagram

## Beam Diagrams



LDBE\_HALUACN\_50W\_24D-Beam diagram

